

**HDC - Custodie**  
**HDC 32B ALU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione.

Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | HDC 32B ALU                                                                                                      |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1219500000</a>                                                                                       |
| Versione   | HDC - Custodie, Grandezza: 10, Grado di protezione: IP65, Base passante, Gancio longitudinale in basso, Standard |
| GTIN (EAN) | 4008190011826                                                                                                    |
| CPZ        | 1 Pezzo                                                                                                          |

**HDC - Custodie**  
**HDC 32B ALU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

|                        |          |                      |            |
|------------------------|----------|----------------------|------------|
| Larghezza              | 120 mm   | Larghezza (pollici)  | 4,724 inch |
| Posizione verticale    | 38 mm    | Altezza (pollici)    | 1,496 inch |
| Profondità             | 126,6 mm | Profondità (pollici) | 4,984 inch |
| Larghezza di fissaggio | 110 mm   | Altezza di fissaggio | 65 mm      |
| Peso netto             | 251 g    |                      |            |

**Temperature**

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP  
84-69-5

**Dati generali**

|                               |                        |                                  |                       |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Custodie EMC                  | No                     | Grado di protezione              | IP65                  |
| Materiale base della custodia | alluminio pressofuso   | Materiale elemento di bloccaggio | Acciaio, inossidabile |
| Superficie                    | Verniciatura a polvere |                                  |                       |

**Dimensioni**

|                                  |        |                      |         |
|----------------------------------|--------|----------------------|---------|
| Altezza Custodia B               | 38 mm  | Altezza Zoccolo B1   | 7 mm    |
| Distanza tra i fori lunghezza A2 | 110 mm | Larghezza custodia C | 82,5 mm |
| Larghezza zoccolo C1             | 89 mm  | Lunghezza, custodie  | 94 mm   |

**Esecuzione**

|                                           |                               |                     |                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Adatti per ModuPlug®                      | Sì                            | Esecuzione custodia | Base passante                     |
| Esecuzione sistema di chiusura            | Gancio longitudinale in basso | Forma               | Standard                          |
| Grandezza                                 | 10                            | Guarnizione         | NBR                               |
| Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio | parte sottostante             | Tipo                | Base passante (mont. in feritoia) |
| Versione con gancio                       | Gancio longitudinale          |                     |                                   |

**Design**

|                   |                                   |                  |          |
|-------------------|-----------------------------------|------------------|----------|
| Famiglia prodotti | HDC - Custodie                    | Tipo di prodotto | Custodie |
| Tipo              | Base passante (mont. in feritoia) |                  |          |

**General data**

|                     |                      |           |    |
|---------------------|----------------------|-----------|----|
| Tipo di bloccaggio  | Gancio longitudinale | Grandezza | 10 |
| Grado di protezione | IP65                 |           |    |

**Material**

Colori grigio

**HDC - Custodie  
HDC 32B ALU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 |            |             |

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Downloads**

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo      | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Dati ingegneristici    | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                            |
| Dati ingegneristici    | <a href="#">STEP</a>                                                    |
| Documentazione tecnica | <a href="#">1219500000_HDC_32B_ALU_STP_Blatt_1.pdf</a>                  |

**HDC - Custodie**  
**HDC 32B ALU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Disegni**