

FTA-C300-32DO-RSLIM-Z**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura

FTA isolate per ingresso/uscita digitali di IOTA di Honeywell C300.

Interfacce isolate (FTA) per il collegamento a IOTA digitali di Honeywell C300.

- Identificazione chiara: Sia in FTA che in IOTA si mantengono lo stesso connettore e orientamento.
- L'indicatore luminoso (LED) visualizza lo stato di commutazione.
- Elevata capacità di commutazione di corrente in una struttura compatta.
- Possibilità di alimentare IOTA tramite FTA (protezione tramite fusibile).
- Vite o molla autobloccante.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Disponibile fino a | 2014-05-20 |
| Tipo | FTA-C300-32DO-RSLIM-Z |
| Nr.Cat. | 1221580000 |
| Versione | 1 filo, Molla autobloccante |
| GTIN (EAN) | 4050118005080 |
| CPZ | 1 Pezzo |

FTA-C300-32DO-RSLIM-Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

| | | | |
|---------------------|---------|---------------------|-------------|
| Lunghezza | 368 mm | Lunghezza (pollici) | 14,488 inch |
| Larghezza | 133 mm | Larghezza (pollici) | 5,236 inch |
| Posizione verticale | 95 mm | Altezza (pollici) | 3,74 inch |
| Peso netto | 1.800 g | | |

Temperature

| | | | |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio , max. | 50 °C | Temperatura d'esercizio , min. | -25 °C |
| Temperatura di magazzinaggio, max. | 60 °C | Temperatura di magazzinaggio, min. | -40 °C |
| Temperatura d'esercizio | -25...50 °C | Temperatura di magazzinaggio | -40...60 °C |

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Caratteristiche generali

| | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------|-----|
| Indicatore di stato a LED per relè | verde | Separazione per relè | No |
| Fusibile per relè | No | Interruttore | No |
| Stato LED tensione di alimentazione | Giallo | Fusibile alimentazione tensione | 5 A |

Dati di collegamento

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------|
| Collegamento (lato comando) | SLDV-THR 5.08 | Numero di poli (lato comando) | 64 poli |
| Collegamento (lato campo) | LP3R 5.08mm | Alimentazione del collegamento | LP2N 5.08mm |
| Sistema di cablaggio | 1 filo | | |

Dati di dimensionamento ingresso

| | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------|
| Tensione d'ingresso | 24 V DC \pm 10% | Corrente d'ingresso | 13 mA |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------|

Dati di dimensionamento uscita

| | | | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------------------|
| Tipo di relè | RSS | Tipo di uscita | Potential-free contact |
| Materiale dei contatti | AgNi 90/10 | Tensione di dimensionamento | 250 V |
| Corrente AC permanente max. | 4 A | | |

Collegamento campo

| | | | |
|---|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento | Molla autobloccante | Campo di serraggio, min. | 0,13 mm ² |
| Campo di serraggio, max. rigido, max. H05(07) V-U | 2,5 mm ² | Fisso, min. H05(07) V-U | 0,13 mm ² |
| Flessibile, max. H05(07) V-K | 2,5 mm ² | Flessibile, min. H05(07) V-K | 0,13 mm ² |
| Flessibile con boccola, min. | 0,25 mm ² | Flessibile con boccola, max. | 1,5 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo min, AWG | AWG 26 | Tubetto con collare isolante, max. | 1,5 mm ² |
| Lunghezza di spellatura | 6 mm | Sezione di collegamento cavo max, AWG | AWG 14 |

FTA-C300-32DO-RSLIM-Z**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Collegamento alimentazione**

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento | Molla autobloccante | Campo di serraggio, min. | 0,13 mm ² |
| Campo di serraggio, max. | 2,5 mm ² | Fisso, min. H05(07) V-U | 0,13 mm ² |
| Fisso, max. H05(07) V-U | 2,5 mm ² | Flessibile, min. H05(07) V-K | 0,13 mm ² |
| Flessibile, max. H05(07) V-K | 2,5 mm ² | Flessibile con boccola, max. | 1,5 mm ² |
| Flessibile con boccola, min. | 1,5 mm ² | Terminale con collare isolante, max. | 0,25 mm ² |
| Sezione del conduttore, min. AWG | AWG 14 | Sezione del conduttore, max. AWG | AWG 26 |
| Lunghezza di spellatura | 6 mm | | |

Classificazioni

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0 | EC000237 | ETIM 6.0 | EC002780 |
| eClass 6.2 | 27-24-22-04 | eClass 7.1 | 27-24-22-04 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-52 | eClass 9.1 | 27-24-22-16 |

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

DownloadsBrochure/Catalogo [CAT 4.5 ELECTR 16/17 EN](#)

FTA-C300-32DO-RSLIM-Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

