Industrial Ethernet
IE-C5DS4UG0005MBSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Cavi IE confezionati, PROFINET, Cat.5, PUR, verde

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-C5DS4UG0005MBSXXX-E
Nr.Cat.	1234770005
Versione	Cavi di sistema, Codificato D M12 – flangia, aperto, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 0.5 m
GTIN (EAN)	4050118019445
CPZ	1 Pezzo

Industrial Ethernet
IE-C5DS4UG0005MBSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Lunghezza	0,5 m	Lunghezza (pollici)	0,02 inch
Peso netto	49 g	Diametro isolamento	1,5 mm

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.	70 °C	Temperatura di magazzinaggio, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura di magazzinaggio	-50 °C...70 °C
Temperatura di posa	-20 °C...60 °C		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Connettore maschio

Connettore a destra	aperto	Connettore a sinistra	Codificato D M12 – flangia

Proprietà elettriche cavo

Categoria	Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B)

Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi

Raggio di curvatura min., una sola volta	5 x diametro cavo	Raggio di curvatura min, ripetuto	15 x diametro cavo

Struttura del cavo

Sezione	4*AWG 22/7 - 0,36 mm²	Diametro isolamento	1,5 mm
Schermatura	contatto schermatura a 360°	Materiale rivestimento	PUR
Diametro guaina, max.	6,7 mm	Colore della guaina	Verde (RAL 6018)

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC002599
eClass 6.2	27-06-18-01	eClass 7.1	27-06-18-01
eClass 8.1	27-06-18-01	eClass 9.0	27-06-03-08
eClass 9.1	27-06-03-08		

Approvazioni

ROHS	Conforme

Downloads


Brochure/Catalogo	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Industrial Ethernet
IE-C5DS4UG0005MBSXXX-E


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Schema elettrico




Disegno quotato



Hexagon nut enclosed loosely

Disegno quotato



with through hole