

**Industrial Ethernet
IE-SFP-1FESLC-T**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

- Supporti DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Conforme a IEEE 802.3z (SPF Gigabit Ethernet)
- Conforme a IEEE 802.3u (SPF Gigabit Ethernet)
- Ingressi e uscite LVPECL simmetrici (SPF Gigabit Ethernet)
- Ingressi e uscite PECL simmetrici (SPF Fast Ethernet)
- Indicatore di riconoscimento segnali TTL
- Innestabile durante il funzionamento (hot-plug)
- Prodotto laser di classe 1; conforme a EN60825-1

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-SFP-1FESLC-T
Nr.Cat.	1241470000
Versione	SFP-Modul, Numero di porte: Fast Ethernet, Singlemode, connettori LC, 40 km, -40 °C...85 °C
GTIN (EAN)	4050118029420
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati

Industrial Ethernet IE-SFP-1FESLC-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto 40 g

Condizioni ambientali

Temperatura d'esercizio , max.	85 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura di magazzino, max.	85 °C	Temperatura di magazzino, min.	-40 °C
Umidità	da 5 a 95% (senza condensa)		

Fast-Ethernet fibra di vetro

Distanze tipiche Fast-Ethernet	40 km (9/125 µm, cavi Singlemode in fibra di vetro)	Link-Budget Fast-Ethernet	29 dB
Lunghezza d'onda Fast-Ethernet	1.310 nm	Max. TX Fast-Ethernet	0 dBm
Min. TX Fast-Ethernet	-5 dBm	Riserva di sistema Fast-Ethernet	-3 dBm
Sensibilità di ricezione Fast-Ethernet	-34 dBm		

Garanzia

Periodo 3 anni

Interfacce

Connettore	Duplex-LC	Numero di porte	Fast Ethernet, Singlemode, connettori LC, 40 km
Porte Ethernet	1		

Omologazioni e conformità EMC

Sicurezza	UL, TÜV	Via mare	DNV-GL
-----------	---------	----------	--------

Classificazioni

ETIM 4.0	EC002598	ETIM 5.0	EC002598
ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	19-17-01-06
eClass 7.1	19-17-01-06	eClass 8.1	19-17-01-06
eClass 9.0	27-44-03-92	eClass 9.1	27-44-02-92

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 9 IETH 18/19 EN
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	DNV-GL certificate EU Declaration of Conformity