

**Industrial Ethernet
IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Delivery incl. dust caps

Ripetitore PROFINET FreeCon Active per connettori
PushPull Var. 14 secondo IEC 61076-3-117 e PushPull
Power in conformità alle specifiche PROFINET

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C
Nr.Cat.	1253240000
Versione	Ripetitore POF, FreeCon
GTIN (EAN)	4050118045833
CPZ	1 Pezzo
Prodotto alternativo	2455360000

Foglio dati

Industrial Ethernet IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto 725,8 g

Temperature

Temperatura d'esercizio , max. 55 °C Temperatura d'esercizio , min. -20 °C
Temperatura d'esercizio -20 °C...55 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati generali

Cablaggio	PROFINET	Cicli di inserimento	≥ 100
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Grado di protezione	IP65
Interfaccia Power	PROFINET PushPull Power	Interfaccia dati	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14)
Materiale base della custodia	Profilato in alluminio, Coperchio: zinco pressofuso, nichelato		

Norme

Connettori a norma IEC 61076-3-117 var. 14, IEC 61754-24 N° Certificato (cULus) E141197

Proprietà elettriche

Baudrate	100 MB	Campo della tensione d'esercizio	18...30 V DC
Corrente assorbita	tip. 200 mA	Indicatore a LED	FO1: porta attiva, FO2: porta attiva, SF: errore collettivo, BF: errore bus, US1: tensione 1 (elettronica), US2: tensione 2
Protocollo	PROFINET IRT	Tensione d'esercizio	24 V DC

Classificazioni

ETIM 4.0	EC001262	ETIM 5.0	EC001262
ETIM 6.0	EC000732	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-02-06	eClass 9.1	19-17-01-25

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

**Industrial Ethernet
IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Downloads**

Brochure/Catalogo	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Documentazione utente	Manual EN MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Firmware update manual Manual DE
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	PNO_Zertifikat_1253240000.pdf
Software	GSDML-V225-Weidmuller-FCAPIRPOF-20110913.zip WM_FCA_PIR_POF_V_1_05_01.zip CFG configurator - Weidmueller_FreeCon_08042011

**Industrial Ethernet
IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni**Disegno quotato**