

**Industrial Ethernet
IE-FPOZ2EE0001MSJ0SJO-X**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Cavi IE confezionati, cavi patch LWL, POF, SC-RJ-SC-RJ,
nero

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-FPOZ2EE0001MSJ0SJO-X
Nr.Cat.	1273430010
Versione	Linea di collegamento, PROFINET, SCRJ IP20, SCRJ IP20, 980 µm, 1 m
GTIN (EAN)	4050118062885
CPZ	1 Pezzo

**Industrial Ethernet
IE-FPOZ2EE0001MSJ0SJO-X**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Lunghezza	1 m	Lunghezza (pollici)	0,039 inch
Peso netto	31 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	80 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-20 °C
Temperatura d'esercizio	-20 °C...80 °C	Temperatura di magazzino	
Temperatura di posa			

Connettore maschio

Connettore a destra	SCRJ IP20	Connettore a sinistra	SCRJ IP20
---------------------	-----------	-----------------------	-----------

LWL

Gamma	≥ 100 MHz*km a 650 nm	Perdita d'inserzione	≤ 1,0 dB
Smorzamento	≤ 160 dB/km a 650 nm	Tipo di filo	POF

Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi

cicli di piegatura	10.000	Raggio di curvatura min., una sola volta	25 mm
Raggio di curvatura min, ripetuto	25 mm	Forza d'estrazione	≤ 160 N
Alogeni	No		

Struttura del cavo

Diametro guaina	2,2 * 4,5 mm	Diametro nucleo	980 µm
Struttura cavo	ZIPCORD	Isolamento	PE
quantità di fili	2	Colore della guaina	Nero

Classificazioni

ETIM 5.0	EC001263	ETIM 6.0	EC002607
eClass 6.2	27-06-10-03	eClass 7.1	27-06-10-03
eClass 8.1	27-06-10-03	eClass 9.0	27-06-10-03
eClass 9.1	27-06-10-03		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Foglio dati

Industrial Ethernet
IE-FPOZ2EE0001MSJ0SJO-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Disegno dettagliato

