

**SAIE-7/8B-4-0.2U-PG11****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Per il collegamento lato apparecchio è necessario installare diversi connettori nel cablaggio dei sensori e attuatori. Questi sono disponibili nelle varianti M12, M8 e naturalmente M5.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| Tipo       | SAIE-7/8B-4-0.2U-PG11                             |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1292430000</a>                        |
| Versione   | Spina incorporata, 7/8", PG 11, Numero di poli: 4 |
| GTIN (EAN) | 4050118088380                                     |
| CPZ        | 1 Pezzo                                           |

## SAIE-7/8B-4-0.2U-PG11

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e peso

Peso netto 41 g

## Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Norme

N° certificato (cURus) E307231

## Dati generali

|                               |                                   |                             |                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Campo di temperatura custodia | -25...+85 °C                      | Cicli di inserimento        | ≥ 100             |
| Codifica                      | nessuno                           | Corrente nominale           | 8 A               |
| Corrente nominale             | 8 A (4 e 5 poli), 10 A (3 poli)   | Diametro esterno conduttore | -                 |
| Filettatura del collegamento  | 7/8"                              | Grado di protezione         | IP67, se avvitato |
| Lunghezza trefolo/cavo        | 0,2 m                             | Materiale                   | PUR/ PUR          |
| Materiale base della custodia | Pressofusione di zinco, nichelato | Materiale dei contatti      | CuZn              |
| Numero di poli                | 4                                 | Pressacavi                  | PG 11             |
| Sezione del conduttore        | 0,75 mm <sup>2</sup>              | Superficie dei contatti     | dorata            |
| Tensione nominale             | 300 V                             | Tipo di collegamento        | Femmina           |

## Classificazioni

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC002635    | ETIM 6.0   | EC002635    |
| eClass 6.2 | 27-26-07-02 | eClass 7.1 | 27-44-01-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-01-02 | eClass 9.0 | 27-44-01-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-01-03 |            |             |

## Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Downloads



 Brochure/Catalogo [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)

**SAIE-7/8B-4-0.2U-PG11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Disegni**

**Schema elettrico**



**Schema dei poli**

