

HDC - Custodie
HDC 04A SLU 1PG11G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione.

Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC 04A SLU 1PG11G
Nr.Cat.	1652490000
Versione	HDC - Custodie, Grandezza: 1, Grado di protezione: IP65, Base chiusa, Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 11
GTIN (EAN)	4008190402563
CPZ	1 Pezzo

HDC - Custodie
HDC 04A SLU 1PG11G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Larghezza	36,5 mm	Larghezza (pollici)	1,437 inch
Posizione verticale	52,8 mm	Altezza (pollici)	2,079 inch
Profondità	65,5 mm	Profondità (pollici)	2,579 inch
Larghezza di fissaggio	30 mm	Peso netto	37 g

Temperature

Valori limite di temperatura	-40 °C ... 125 °C
------------------------------	-------------------

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati generali

Custodie EMC	No	Grado di protezione	IP65
Materiale base della custodia	alluminio pressofuso	Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio, inossidabile
Superficie	Verniciatura a polvere		

Dimensioni

Altezza Custodia B	41,5 mm	Altezza Zoccolo B1	3 mm
Distanza tra i fori lunghezza A2	30 mm	Entrata cavo	con filetto
Larghezza custodia C	25,2 mm	Larghezza zoccolo C1	42 mm
Lunghezza, custodie	26,8 mm		

Esecuzione

Adatti per ModuPlug®	No	Dimensione entrate cavi	PG 11
Entrata cavo	con filetto	Esecuzione custodia	Base chiusa
Esecuzione sistema di chiusura	Gancio trasversale in basso	Filettatura (interna)	PG 11
Forma	Standard	Grandezza	1
Numero entrate cavo in alto	0	Numero entrate cavo laterali	1
Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio	Parte inferiore	Tipo	Custodia di base
Versione con gancio	Gancio trasversale		

Design

Famiglia prodotti	HDC - Custodie	Tipo di prodotto	Custodie
Tipo	Custodia di base	Entrata cavo	con filetto

General data

Numero di poli	1	Dimensione entrate cavi	PG 11
Tipo di bloccaggio	Gancio longitudinale	Grandezza	1
Grado di protezione	IP65		

Material

Colori	grigio
--------	--------

HDC - Custodie
HDC 04A SLU 1PG11G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP
Documentazione tecnica	1652490000_HDC_04A_SLU_1PG11G_STP_Blatt_1.pdf

HDC - Custodie
HDC 04A SLU 1PG11G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

