

**HDC - Custodie**  
**HDC 64D TSO 1PG29G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione.

Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

**Dati generali per l'ordinazione**

| Tipo       | HDC 64D TSO 1PG29G                                                                                                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.Cat.    | <a href="#">1663390000</a>                                                                                                                                           |
| Versione   | HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65, Entrata cavo laterale, Calotta, Gancio centrale nella parte superiore, alto, Dimensione entrate cavi: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190419912                                                                                                                                                        |
| CPZ        | 1 Pezzo                                                                                                                                                              |

## HDC - Custodie

### HDC 64D TSO 1PG29G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

|                     |        |                     |            |
|---------------------|--------|---------------------|------------|
| Larghezza           | 149 mm | Larghezza (pollici) | 5,866 inch |
| Posizione verticale | 76 mm  | Altezza (pollici)   | 2,992 inch |
| Peso netto          | 400 g  |                     |            |

### Temperature

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Valori limite di temperatura | -40 °C ... 125 °C |
|------------------------------|-------------------|

### Conformità ambientale del prodotto

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Dati generali

|                               |                        |                                  |                       |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Custodie EMC                  | No                     | Grado di protezione              | IP65                  |
| Materiale base della custodia | alluminio pressofuso   | Materiale elemento di bloccaggio | Acciaio, inossidabile |
| Superficie                    | Verniciatura a polvere |                                  |                       |

### Dimensioni

|                      |       |                     |             |
|----------------------|-------|---------------------|-------------|
| Altezza Custodia B   | 76 mm | Entrata cavo        | con filetto |
| Larghezza custodia C | 43 mm | Lunghezza, custodie | 120 mm      |

### Esecuzione

|                                           |                                       |                              |                                |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Adatti per ModuPlug®                      | Sì                                    | Dimensione entrate cavi      | PG 29                          |
| Entrata cavo                              | con filetto                           | Esecuzione custodia          | Entrata cavo laterale, Calotta |
| Esecuzione sistema di chiusura            | Gancio centrale nella parte superiore | Filettatura (interna)        | PG 29                          |
| Forma                                     | alto                                  | Grandezza                    | 8                              |
| Numero entrate cavo in alto               | 0                                     | Numero entrate cavo laterali | 1                              |
| Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio | parte superiore                       | Tipo                         | Spina                          |
| Versione con gancio                       | Staffa centrale                       |                              |                                |

### Design

|                   |                |                  |             |
|-------------------|----------------|------------------|-------------|
| Famiglia prodotti | HDC - Custodie | Tipo di prodotto | Custodie    |
| Tipo              | Spina          | Entrata cavo     | con filetto |

### General data

|                         |       |                     |                 |
|-------------------------|-------|---------------------|-----------------|
| Dimensione entrate cavi | PG 29 | Tipo di bloccaggio  | Staffa centrale |
| Grandezza               | 8     | Grado di protezione | IP65            |

### Material

|        |        |
|--------|--------|
| Colori | grigio |
|--------|--------|

**HDC - Custodie**  
**HDC 64D TSO 1PG29G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 |            |             |

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Downloads**

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo      | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Dati ingegneristici    | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                            |
| Dati ingegneristici    | <a href="#">STEP</a>                                                    |
| Documentazione tecnica | <a href="#">1663390000_HDC_64D_TSO_1PG29G_STP_Blatt_1.pdf</a>           |

**HDC - Custodie**  
**HDC 64D TSO 1PG29G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

