

**HDC - Custodie
HDC 10A ADLU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione.

Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC 10A ADLU
Nr.Cat.	1664060000
Versione	HDC - Custodie, Grandezza: 2, Grado di protezione: IP65, Base aperta, Gancio longitudinale in basso, Standard, con coperchio
GTIN (EAN)	4008190420758
CPZ	1 Pezzo

HDC - Custodie
HDC 10A ADLU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	75,9 mm	Larghezza (pollici)	2,988 inch
Posizione verticale	37,5 mm	Altezza (pollici)	1,476 inch
Profondità	84 mm	Profondità (pollici)	3,307 inch
Larghezza di fissaggio	70 mm	Altezza di fissaggio	17,5 mm
Peso netto	139 g		

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodottoREACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP
84-69-5**Dati generali**

Custodie EMC	No	Grado di protezione	IP65
Materiale base della custodia	alluminio pressofuso	Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio, inossidabile
Nota per classe di protezione	Classe di protezione con coperchio chiuso IP 65	Superficie	Verniciatura a polvere

Dimensioni

Altezza Custodia B	37,5 mm	Altezza Zoccolo B1	5 mm
Distanza tra i fori lunghezza A2	70 mm	Larghezza custodia C	29,5 mm
Larghezza zoccolo C1	32 mm	Lunghezza, custodie	63 mm

Esecuzione

Adatti per ModuPlug®	No	Copertura	con coperchio
Esecuzione custodia	Base aperta	Esecuzione sistema di chiusura	Gancio longitudinale in basso
Forma	Standard	Grandezza	2
Guarnizione	NBR	Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio	Parte inferiore
Tipo	Base passante (mont. in feritoia)	Versione con gancio	Gancio longitudinale
del coperchio	con coperchio		

Design

Famiglia prodotti	HDC - Custodie	Tipo di prodotto	Custodie
Tipo	Base passante (mont. in feritoia)		

General data

Tipo di bloccaggio	Gancio longitudinale	Grandezza	2
Grado di protezione	IP65		

Material

Colori	grigio
--------	--------

**HDC - Custodie
HDC 10A ADLU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP
Documentazione tecnica	1664060000_HDC_10A_ADLU_STP_Blatt_1.pdf

HDC - Custodie
HDC 10A ADLU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Disegni**