

**HDC - Custodie**  
**HDC 16B DODQ 4B0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**IP65**

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione.

Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | HDC 16B DODQ 4B0                                                                                                                             |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1665260000</a>                                                                                                                   |
| Versione   | HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65, Coperchio per parti inferiori della custodia, Gancio trasversale in basso, Standard |
| GTIN (EAN) | 4008190421960                                                                                                                                |
| CPZ        | 1 Pezzo                                                                                                                                      |

**HDC - Custodie**  
**HDC 16B DODQ 4B0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 59 mm   | Larghezza (pollici)  | 2,323 inch |
| Posizione verticale | 17 mm   | Altezza (pollici)    | 0,669 inch |
| Profondità          | 93,3 mm | Profondità (pollici) | 3,673 inch |
| Peso netto          | 79,4 g  |                      |            |

**Temperature**

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Dati generali**

|                               |                        |                                  |                       |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Custodie EMC                  | No                     | Grado di protezione              | IP65                  |
| Materiale base della custodia | alluminio pressofuso   | Materiale elemento di bloccaggio | Acciaio, inossidabile |
| Superficie                    | Verniciatura a polvere |                                  |                       |

**Dimensioni**

|                      |       |                     |          |
|----------------------|-------|---------------------|----------|
| Altezza Custodia B   | 18 mm | Entrata cavo        | Per basi |
| Larghezza custodia C | 43 mm | Lunghezza, custodie | 93,3 mm  |

**Esecuzione**

|                                           |                                              |                                |                             |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Adatti per ModuPlug®                      | Sì                                           | Entrata cavo                   | Per basi                    |
| Esecuzione custodia                       | Coperchio per parti inferiori della custodia | Esecuzione sistema di chiusura | Gancio trasversale in basso |
| Forma                                     | Standard                                     | Grandezza                      | 6                           |
| Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio | Coperchio                                    | Tipo                           | Copertura                   |
| Versione con gancio                       | Gancio trasversale                           |                                |                             |

**Design**

|                   |                |                  |          |
|-------------------|----------------|------------------|----------|
| Famiglia prodotti | HDC - Custodie | Tipo di prodotto | Custodie |
| Tipo              | Copertura      | Entrata cavo     | Per basi |

**General data**

|                     |                    |           |   |
|---------------------|--------------------|-----------|---|
| Tipo di bloccaggio  | gancio trasversale | Grandezza | 6 |
| Grado di protezione | IP65               |           |   |

**Material**

|        |        |
|--------|--------|
| Colori | grigio |
|--------|--------|

**HDC - Custodie**  
**HDC 16B DODQ 4BO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 |            |             |

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Downloads**

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo      | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Dati ingegneristici    | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                |
| Dati ingegneristici    | <a href="#">STEP</a>                                                    |
| Documentazione tecnica | <a href="#">1665260000_HDC_16B_DODQ_4BO_STP_Blatt_1.pdf</a>             |

### HDC - Custodie HDC 16B DODQ 4B0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni

