

HDC - Custodie HDC 24B DMDQ 4B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC 24B DMDQ 4B0
Nr.Cat.	1665650000
Versione	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65, Coperchio per parte superiore, Gancio trasversale in alto, Standard
GTIN (EAN)	4008190422677
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati

HDC - Custodie HDC 24B DMDQ 4B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	43 mm	Larghezza (pollici)	1,693 inch
Posizione verticale	22,5 mm	Altezza (pollici)	0,886 inch
Peso netto	87 g		

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

Dati generali

Custodie EMC	No	Grado di protezione	IP65
Materiale base della custodia	alluminio pressofuso	Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio, inossidabile
Superficie	Verniciatura a polvere		

Dimensioni

Altezza Custodia B	22 mm	Entrata cavo	Per calotte
Larghezza custodia C	43 mm	Lunghezza, custodie	120 mm

Esecuzione

Adatti per ModuPlug®	Sì	Entrata cavo	Per calotte
Esecuzione custodia	Coperchio per parte superiore	Esecuzione sistema di chiusura	Gancio trasversale in alto
Forma	Standard	Grandezza	8
Guarnizione	NBR	Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio	Coperchio
Tipo	Copertura	Versione con gancio	Gancio trasversale

Design

Famiglia prodotti	HDC - Custodie	Tipo di prodotto	Custodie
Tipo	Copertura	Entrata cavo	Per calotte

General data

Tipo di bloccaggio	gancio trasversale	Grandezza	8
Grado di protezione	IP65		

Material

Colori grigio

Foglio dati**HDC - Custodie
HDC 24B DMDQ 4BO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP
Documentazione tecnica	1665650000_HDC_24B_DMDQ_4BO_STP_Blatt_1.pdf

Foglio dati

HDC - Custodie
HDC 24B DMDQ 4B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

