

## HDC - Custodie HDC 32A ABU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC 32A ABU
Nr.Cat.	<a href="#">1665860000</a>
Versione	HDC - Custodie, Grandezza: 7, Grado di protezione: IP65, Base passante, Gancio trasversale in basso, Standard
GTIN (EAN)	4008190871253
CPZ	1 Pezzo

## Foglio dati

### HDC - Custodie HDC 32A ABU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Larghezza	60,5 mm	Larghezza (pollici)	2,382 inch
Posizione verticale	30 mm	Altezza (pollici)	1,181 inch
Larghezza di fissaggio	92 mm	Altezza di fissaggio	42 mm
Peso netto	176 g		

### Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

### Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

### Dati generali

Custodie EMC	No	Grado di protezione	IP65
Materiale base della custodia	alluminio pressofuso	Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio, inossidabile
Superficie	Verniciatura a polvere		

### Dimensioni

Altezza Custodia B	30 mm	Altezza Zoccolo B1	7 mm
Distanza tra i fori lunghezza A2	92 mm	Larghezza custodia C	56 mm
Larghezza zoccolo C1	60,5 mm	Lunghezza, custodie	82 mm

### Esecuzione

Adatti per ModuPlug®	No	Esecuzione custodia	Base passante
Esecuzione sistema di chiusura	Gancio trasversale in basso	Forma	Standard
Grandezza	7	Guarnizione	NBR
Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio	parte sottostante	Tipo	Base passante (mont. in feritoia)
Versione con gancio	gancio trasversale		

### Design

Famiglia prodotti	HDC - Custodie	Tipo di prodotto	Custodie
Tipo	Base passante (mont. in feritoia)		

### General data

Tipo di bloccaggio	gancio trasversale	Grandezza	7
Grado di protezione	IP65		

### Material

Colori	grigio		
--------	--------	--	--

**Foglio dati**

**HDC - Custodie  
HDC 32A ABU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici**

**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Downloads**

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">1665860000 HDC 32A ABU STP.dxf</a> <a href="#">STEP</a>
Documentazione tecnica	<a href="#">1665860000 HDC 32A ABU STP_Blatt_1.pdf</a>