

## HDC - Custodie HDC 10A DMDL 2B0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC 10A DMDL 2B0
Nr.Cat.	<a href="#">1665880000</a>
Versione	HDC - Custodie, Grandezza: 2, Grado di protezione: IP65, Coperchio per parti inferiori custodia, Gancio longitudinale in basso, Standard
GTIN (EAN)	4008190422912
CPZ	1 Pezzo

**HDC - Custodie  
HDC 10A DMDL 2BO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Larghezza	29,5 mm	Larghezza (pollici)	1,161 inch
Posizione verticale	19,5 mm	Altezza (pollici)	0,768 inch
Profondità	73 mm	Profondità (pollici)	2,874 inch
Peso netto	44 g		

**Temperature**

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

**Dati generali**

Custodie EMC	No	Grado di protezione	IP65
Materiale base della custodia	alluminio pressofuso	Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio, inossidabile
Superficie	Verniciatura a polvere		

**Dimensioni**

Altezza Custodia B	12,5 mm	Entrata cavo	per base
Larghezza custodia C	29,5 mm	Lunghezza, custodie	63 mm

**Esecuzione**

Adatti per ModuPlug®	No	Entrata cavo	per base
Esecuzione custodia	Coperchio per parti inferiori custodia	Esecuzione sistema di chiusura	Gancio longitudinale in basso
Forma	Standard	Grandezza	2
Guarnizione	NBR	Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio	Coperchio
Tipo	Copertura	Versione con gancio	Gancio longitudinale

**Design**

Famiglia prodotti	HDC - Custodie	Tipo di prodotto	Custodie
Tipo	Copertura	Entrata cavo	per base

**General data**

Tipo di bloccaggio	Gancio longitudinale	Grandezza	2
Grado di protezione	IP65		

**Material**

Colori grigio

**Foglio dati**

**HDC - Custodie  
HDC 10A DMDL 2BO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici**

**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Downloads**

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">STEP</a>
Documentazione tecnica	<a href="#">1665880000_HDC_10A_DMDL_2BO_STP_Blatt_1.pdf</a>

**Foglio dati****HDC - Custodie  
HDC 10A DMDL 2B0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**