

HDC - Custodie
HDC 10A DODL 1LB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione.

Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC 10A DODL 1LB
Nr.Cat.	1665890000
Versione	HDC - Custodie, Grandezza: 2, Grado di protezione: IP65, Coperchio per parte superiore della calotta, Gancio longitudinale in basso, Standard
GTIN (EAN)	4008190422929
CPZ	1 Pezzo

HDC - Custodie
HDC 10A DODL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	29,5 mm	Larghezza (pollici)	1,161 inch
Posizione verticale	12,5 mm	Altezza (pollici)	0,492 inch
Profondità	74 mm	Profondità (pollici)	2,913 inch
Peso netto	67 g		

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati generali

Custodie EMC	No	Grado di protezione	IP65
Materiale base della custodia	alluminio pressofuso	Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio, inossidabile
Superficie	Verniciatura a polvere		

Dimensioni

Altezza Custodia B	12,5 mm	Entrata cavo	per calotta
Larghezza custodia C	29,5 mm	Lunghezza, custodie	63 mm

Esecuzione

Adatti per ModuPlug®	No	Entrata cavo	per calotta
Esecuzione custodia	Coperchio per parte superiore della calotta	Esecuzione sistema di chiusura	Gancio longitudinale in basso
Forma	Standard	Grandezza	2
Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio	Coperchio	Tipo	Copertura
Versione con gancio	Gancio longitudinale		

Design

Famiglia prodotti	HDC - Custodie	Tipo di prodotto	Custodie
Tipo	Copertura	Entrata cavo	per calotta

General data

Tipo di bloccaggio	Gancio longitudinale	Grandezza	2
Grado di protezione	IP65		

Material

Colori grigio

HDC - Custodie
HDC 10A DODL 1LB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP
Documentazione tecnica	1665890000_HDC_10A_DODL_1LB_STP_Blatt__1.pdf

HDC - Custodie
HDC 10A DODL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

