

## HDC - Kit HDC-KIT-HE 06.101

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



I kit HDC sono kit standard che consentono di realizzare connettori completi.

I kit HDC sono di solito costituiti da inserto maschio, inserto femmina, custodia, base passante e pressacavi. Weidmüller vi offre una gamma delle più diffuse combinazioni di connettori con filetti dei pressacavi in sistema metrico o PG.

Il livello del collegamento cavo è realizzato come contatto a crimpare. Tutti gli elementi per il collegamento a vite sono dotati di molla di protezione cavo.

Collegamento a vite

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC-KIT-HE 06.101
Nr.Cat.	<a href="#">1712660000</a>
Versione	RockStar® HDC - Kit-Connettori di potenza, Kit, HE, Grandezza: 3, Poli: 6, Collegamento a vite, 500 V, 24 A, alluminio pressofuso, PG 16
GTIN (EAN)	4008190947897
CPZ	1 Pezzo

## Foglio dati

### HDC - Kit HDC-KIT-HE 06.101

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Peso netto 388,68 g

### Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 100 °C

### Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

### Dati generali

Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984)	24 A	Grandezza	3
Materiale	alluminio pressofuso	Numero di poli	6
Pressacavi	PG 16	Serie	HE
Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984)	500 V	Tipo di collegamento PE	Collegamento a vite

### Esecuzione

Coppia di serraggio max. contatto principale	0,55 Nm	Coppia di serraggio min. contatto principale	0,5 Nm
Grandezza	3	Materiale	alluminio pressofuso
Sezione di collegamento cavo, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Superficie	Verniciatura a polvere	Tipo di collegamento	Collegamento a vite

### Connection data

Sezione di collegamento cavo, min. 0,5 mm<sup>2</sup>      Sezione di collegamento cavo, max. 2,5 mm<sup>2</sup>

### Design

Famiglia prodotti	HDC - Kit	Tipo di prodotto	Kit
Tipo di collegamento	Collegamento a vite		

### General data

Numero di poli	6	Dimensione entrate cavi	PG 16
Grandezza	3		

### Material

Colori	grigio	Materiale	alluminio pressofuso
--------	--------	-----------	----------------------

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC002943
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-07-03	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-92
eClass 9.1	27-44-01-90		

**Foglio dati****HDC - Kit**  
**HDC-KIT-HE 06.101****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Dati tecnici****Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Downloads**

Brochure/Catalogo

[CAT 3 HDC.17/18 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)

Dati ingegneristici

[EPLAN.WSCAD](#)