

**THM
THM WO 25/140 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura

I segnacavi THM WriteOn su bobina sono usati per siglare conduttori e cavi con diametro esterno max. di 36 mm. La striscia adesiva trasparente fissa e protegge la stampa sulla superficie del marcatore.

- Protezione della siglatura contro sporco e abrasioni mediante rivestimento con striscia adesiva trasparente
- Stampa semplice e rapida con stampanti a trasferimento termico di alta qualità

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	THM WO 25/140 WS
Nr.Cat.	1751561044
Versione	THM, Segnafili e segnacavi, 8.3 - 36.4 mm, 25 x 140 mm, bianco
GTIN (EAN)	4032248001040
CPZ	1 Pezzo
stampante compatibile	2430920000 2448870000

THM
THM WO 25/140 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	140 mm	Larghezza (pollici)	5,512 inch
Posizione verticale	25 mm	Altezza (pollici)	0,984 inch
Profondità	0,025 mm	Profondità (pollici)	0,001 inch
Peso netto	645 g		

Dati generali

Adesivo	Adesivo di poliacrilato	Alogeni	No
Approvazione secondo UL 969	Sì	Campo delle temperature di impiego	-40... 150 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	9
Colori	bianco	Dimensioni del campo di siglatura	26 x 25 mm
Larghezza	140 mm	Materiale	Pellicola in poliestere
Numero per rotolo	1.050	Tipo di stampa	Neutro
Versione	autoadesivo		

Segnafili e segnacavi

Alogeni	No	Diametro esterno conduttore	8.3 - 36.4 mm
Diametro esterno del conduttore, max.	36,4 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	8,3 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	500 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	0,75 mm ²

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

THM
THM WO 25/140 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

