# THM
# THM MT30X 18/6 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Come da figura

Le etichette THM offrono un'eccellente qualità di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali ed un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale ogni esigenza di siglatura.
• Sono disponibili etichette in poliestere d'alta qualità in diversi colori o economiche etichette in carta
• Le etichette vengono posizionate automaticamente nella stampante per un'esatta centratura della siglatura su ciascuna etichetta

## Dati generali per l'ordinazione

| | |
|---|---|
| Tipo | THM MT30X 18/6 WS |
| Nr.Cat. | 1753271044 |
| Versione | THM, Siglatura di apparecchi, 6 x 18 mm, bianco |
| GTIN (EAN) | 4032248008650 |
| CPZ | 1 Pezzo |
| stampante compatibile | 2430920000 2448870000 |

# THM
# THM MT30X 18/6 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

| | | | |
|---|---|---|---|
| Larghezza | 18 mm | Larghezza (pollici) | 0,709 inch |
| Posizione verticale | 6 mm | Altezza (pollici) | 0,236 inch |
| Profondità | 0,08 mm | Profondità (pollici) | 0,003 inch |
| Peso netto | 252 g | | |

### Dati generali

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adesivo | Adesivo di acrilato | Alogeni | No |
| Approvazione secondo UL 969 | Sì | Campo delle temperature di impiego | -40…150 °C |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 | Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 9 |
| Colori | bianco | Larghezza | 18 mm |
| Materiale | poliestere | Numero per rotolo | 10.000 |
| Processo di stampa | Trasferimento termico | Versione | autoadesivo, esente da alogeni |

### Classificazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001288 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001288 | ETIM 6.0 | EC001288 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 | | |

### Approvazioni

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Downloads

| | |
|---|---|
| Dati ingegneristici | EPLAN, WSCAD |
| Dati ingegneristici | STEP |
| Software | M-Print PRO configuration file |

# THM
# THM MT30X 18/6 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Disegni

