

Plotterpen 0,25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura

Il plotter MCP Basic 2 è un plotter flessibile e portatile per siglare i marcatori sul posto, in modo semplice e veloce.

MCP Basic è ideale per la siglatura di piccole quantità ed etichette di componenti e per l'elaborazione di quantità residue.

Plotter piano, piccolo e compatto

- Piastra di montaggio per 3 MultiCard, facile installazione delle lische MultiCard
- Disponibilità opzionale di piastre di montaggio per SlimFix, dimensioni da 4 a 6, e per etichette
- Funzionamento con il software M-Print® PRO Weidmüller

MCP Plus completa la gamma dei sistemi d'identificazione e dei marcatori MultiCard Weidmüller. Il suo deposito pennini automatico consente di conservare il pennino direttamente sul plotter e la speciale guarnizione impedisce che le punte si asciughino. Con due sole piastre di montaggio avete la possibilità di siglare la gamma completa di prodotti MultiCard.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	Plotterpen 0,25
Nr.Cat.	1768540000
Versione	Pennino plotter
GTIN (EAN)	4032248110797
CPZ	1 Pezzo

Plotterpen 0,25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto	6,5 g
------------	-------

sistemi di siglatura

Versione	Pennino plotter con punta da 0,25 mm, ricaricabile
----------	--

Classificazioni

ETIM 4.0	EC000610	ETIM 5.0	EC000610
ETIM 6.0	EC000610	UNSPSC	81-11-18-12
eClass 5.1	19-03-90-90	eClass 6.2	19-14-06-09
eClass 7.1	19-14-92-90	eClass 8.1	19-14-92-90
eClass 9.0	24-32-11-90	eClass 9.1	19-14-06-09

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	WSCAD
---------------------	-----------------------