

**THM  
THM MT30x 101/150 SI/G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Come da figura

Le etichette THM offrono un'eccellente qualità di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali ed un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale ogni esigenza di siglatura.

- Sono disponibili etichette in poliestere d'alta qualità in diversi colori o economiche etichette in carta
- Le etichette vengono posizionate automaticamente nella stampante per un'esatta centratura della siglatura su ciascuna etichetta

**Dati generali per l'ordinazione**

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Tipo                  | THM MT30x 101/150 SI/G                                |
| Nr.Cat.               | <a href="#">1778170000</a>                            |
| Versione              | THM, Siglatura di apparecchi, 150 x 101 mm, argento   |
| GTIN (EAN)            | 4032248158904                                         |
| CPZ                   | 1 Pezzo                                               |
| stampante compatibile | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> |

**THM**  
**THM MT30x 101/150 SI/G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 101 mm  | Larghezza (pollici)  | 3,976 inch |
| Posizione verticale | 150 mm  | Altezza (pollici)    | 5,905 inch |
| Profondità          | 0,08 mm | Profondità (pollici) | 0,003 inch |
| Peso netto          | 649 g   |                      |            |

**Dati generali**

|                               |                                |                                    |                       |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Adesivo                       | Adesivo di acrilato            | Alogeni                            | No                    |
| Approvazione secondo UL 969   | Sì                             | Campo delle temperature di impiego | -40... 150 °C         |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0                            | Colori                             | argento               |
| Larghezza                     | 101 mm                         | Materiale                          | poliestere            |
| Numero per rotolo             | 250                            | Processo di stampa                 | Trasferimento termico |
| Versione                      | autoadesivo, esente da alogeni |                                    |                       |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                           |
| Software            | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**THM**  
**THM MT30x 101/150 SI/G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

