

SAI-Y-5S B2-4 2M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Al giorno d'oggi i cavi con lunghezze personalizzabili sono molto richiesti. In risposta a questa esigenza, Weidmüller offre una vasta gamma di connettori ad innesto per il libero confezionamento.

I ripartitori Y sono utilizzati per raggruppare e distribuire segnali multipli per risparmiare spazio.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAI-Y-5S B2-4 2M12
Nr.Cat.	1783410000
Versione	Connettore Y, M12 / M12
GTIN (EAN)	4032248183340
CPZ	1 Pezzo

SAI-Y-5S B2-4 2M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto 21,5 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati di collegamento

Uscita gruppo - connettore plug-in	Maschio M12	Uscita singola 1 - connettore plug-in	Femmina M12
Uscita singola 2 - connettore plug-in	Femmina M12	Coppia di serraggio del collegamento	M12: 0,8 - 1,2 Nm

Dati generali

Campo di temperatura custodia	-25...+90 °C	Codifica	A
Collegamento schermato	Nessuno	Corrente nominale	4 A
Diametro esterno conduttore	-	Filettatura del collegamento	M12 / M12
Grado di lordura	3	Grado di protezione	IP67
Materiale base della custodia	PBT	Materiale dei contatti femmina	CuSn
Materiale dei contatti maschio	CuZn	Numero di poli	5
Superficie dei contatti	Au (oro)	Tensione nominale	24 V

Classificazioni

ETIM 3.0	EC002062	ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002925
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-06
eClass 9.1	27-44-01-06		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads


Brochure/Catalogo [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

SAI-Y-5S B2-4 2M12


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato



Schema elettrico

1. Female M12 2. Female M12

