

**HDC - Custodie**  
**HDC 24D TOLU 1M32G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**IP65**

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione.

Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

**Dati generali per l'ordinazione**

| Tipo       | HDC 24D TOLU 1M32G                                                                                                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.Cat.    | <a href="#">1787330000</a>                                                                                                                                 |
| Versione   | HDC - Custodie, Grandezza: 4, Grado di protezione: IP65, Entrata cavo in alto, Calotta, Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248204670                                                                                                                                              |
| CPZ        | 1 Pezzo                                                                                                                                                    |

## HDC - Custodie

### HDC 24D TOLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

|                     |       |                     |            |
|---------------------|-------|---------------------|------------|
| Larghezza           | 43 mm | Larghezza (pollici) | 1,693 inch |
| Posizione verticale | 72 mm | Altezza (pollici)   | 2,835 inch |
| Peso netto          | 191 g |                     |            |

### Temperature

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Valori limite di temperatura | -40 °C ... 125 °C |
|------------------------------|-------------------|

### Conformità ambientale del prodotto

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Dati generali

|                               |                        |                                  |                       |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Custodie EMC                  | No                     | Grado di protezione              | IP65                  |
| Materiale base della custodia | alluminio pressofuso   | Materiale elemento di bloccaggio | Acciaio, inossidabile |
| Superficie                    | Verniciatura a polvere |                                  |                       |

### Dimensioni

|                      |       |                     |             |
|----------------------|-------|---------------------|-------------|
| Altezza Custodia B   | 72 mm | Entrata cavo        | con filetto |
| Larghezza custodia C | 43 mm | Lunghezza, custodie | 73 mm       |

### Esecuzione

|                                           |                               |                              |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Adatti per ModuPlug®                      | Sì                            | Dimensione entrate cavi      | M 32                          |
| Entrata cavo                              | con filetto                   | Esecuzione custodia          | Entrata cavo in alto, Calotta |
| Esecuzione sistema di chiusura            | Gancio longitudinale in basso | Filettatura (interna)        | M 32                          |
| Forma                                     | alto                          | Grandezza                    | 4                             |
| Numero entrate cavo in alto               | 1                             | Numero entrate cavo laterali | 0                             |
| Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio | parte superiore               | Tipo                         | Spina                         |
| Versione con gancio                       | Gancio longitudinale          |                              |                               |

### Design

|                   |                |                  |             |
|-------------------|----------------|------------------|-------------|
| Famiglia prodotti | HDC - Custodie | Tipo di prodotto | Custodie    |
| Tipo              | Spina          | Entrata cavo     | con filetto |

### General data

|                         |      |                     |                      |
|-------------------------|------|---------------------|----------------------|
| Dimensione entrate cavi | M 32 | Tipo di bloccaggio  | Gancio longitudinale |
| Grandezza               | 4    | Grado di protezione | IP65                 |

### Material

|        |        |
|--------|--------|
| Colori | grigio |
|--------|--------|

**HDC - Custodie**  
**HDC 24D TOLU 1M32G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 |            |             |

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Downloads**

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                            |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                                                    |

**HDC - Custodie**  
**HDC 24D TOLU 1M32G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

