

**HDC - Custodie**  
**HDC 24D SBU 2M32G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**IP65**

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione.

Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

**Dati generali per l'ordinazione**

| Tipo       | HDC 24D SBU 2M32G                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.Cat.    | <a href="#">1787360000</a>                                                                                                             |
| Versione   | HDC - Custodie, Grandezza: 4, Grado di protezione: IP65, Base chiusa, Gancio trasversale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248204700                                                                                                                          |
| CPZ        | 1 Pezzo                                                                                                                                |

## HDC - Custodie

### HDC 24D SBU 2M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

|                        |          |                      |            |
|------------------------|----------|----------------------|------------|
| Larghezza              | 55,5 mm  | Larghezza (pollici)  | 2,185 inch |
| Posizione verticale    | 74 mm    | Altezza (pollici)    | 2,913 inch |
| Profondità             | 115,7 mm | Profondità (pollici) | 4,555 inch |
| Larghezza di fissaggio | 82 mm    | Altezza di fissaggio | 45 mm      |
| Peso netto             | 336 g    |                      |            |

### Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

### Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

### Dati generali

|                               |                        |                                  |                       |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Custodie EMC                  | No                     | Grado di protezione              | IP65                  |
| Materiale base della custodia | alluminio pressofuso   | Materiale elemento di bloccaggio | Acciaio, inossidabile |
| Superficie                    | Verniciatura a polvere |                                  |                       |

### Dimensioni

|                                  |       |                      |             |
|----------------------------------|-------|----------------------|-------------|
| Altezza Custodia B               | 74 mm | Altezza Zoccolo B1   | 5 mm        |
| Distanza tra i fori lunghezza A2 | 82 mm | Entrata cavo         | con filetto |
| Larghezza custodia C             | 43 mm | Larghezza zoccolo C1 | 55,5 mm     |
| Lunghezza, custodie              | 73 mm |                      |             |

### Esecuzione

|                                |                             |                                           |                    |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| Adatti per ModuPlug®           | Sì                          | Dimensione entrate cavi                   | M 32               |
| Entrata cavo                   | con filetto                 | Esecuzione custodia                       | Base chiusa        |
| Esecuzione sistema di chiusura | Gancio trasversale in basso | Filettatura (interna)                     | M 32               |
| Forma                          | alto                        | Grandezza                                 | 4                  |
| Guarnizione                    | NBR                         | Numero entrate cavo in alto               | 0                  |
| Numero entrate cavo laterali   | 2                           | Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio | parte sottostante  |
| Tipo                           | Custodia di base            | Versione con gancio                       | gancio trasversale |

### Design

|                   |                  |                  |             |
|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| Famiglia prodotti | HDC - Custodie   | Tipo di prodotto | Custodie    |
| Tipo              | Custodia di base | Entrata cavo     | con filetto |

### General data

|                         |      |                     |                    |
|-------------------------|------|---------------------|--------------------|
| Dimensione entrate cavi | M 32 | Tipo di bloccaggio  | gancio trasversale |
| Grandezza               | 4    | Grado di protezione | IP65               |

### Material

Colori grigio

**HDC - Custodie**  
**HDC 24D SBU 2M32G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 |            |             |

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Downloads**

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo      | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Dati ingegneristici    | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                            |
| Dati ingegneristici    | <a href="#">STEP</a>                                                    |
| Documentazione tecnica | <a href="#">1787360000_HDC_24D_SBU_2M32G_STP_Blatt_1.pdf</a>            |