

**HDC - Custodie**  
**HDC 16D TSLU 1M25G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**IP65**

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione.

Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | HDC 16D TSLU 1M25G                                                                                                                                                      |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1787480000</a>                                                                                                                                              |
| Versione   | HDC - Custodie, Grandezza: 3, Grado di protezione: IP65, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248204823                                                                                                                                                           |
| CPZ        | 1 Pezzo                                                                                                                                                                 |

**HDC - Custodie**  
**HDC 16D TSLU 1M25G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

|                     |       |                     |            |
|---------------------|-------|---------------------|------------|
| Larghezza           | 43 mm | Larghezza (pollici) | 1,693 inch |
| Posizione verticale | 72 mm | Altezza (pollici)   | 2,835 inch |
| Peso netto          | 167 g |                     |            |

**Temperature**

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Dati generali**

|                               |                        |                                  |                       |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Custodie EMC                  | No                     | Grado di protezione              | IP65                  |
| Materiale base della custodia | alluminio pressofuso   | Materiale elemento di bloccaggio | Acciaio, inossidabile |
| Superficie                    | Verniciatura a polvere |                                  |                       |

**Dimensioni**

|                      |       |                     |             |
|----------------------|-------|---------------------|-------------|
| Altezza Custodia B   | 72 mm | Entrata cavo        | con filetto |
| Larghezza custodia C | 43 mm | Lunghezza, custodie | 60 mm       |

**Esecuzione**

|                                           |                               |                              |                                            |
|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| Adatti per ModuPlug®                      | Sì                            | Dimensione entrate cavi      | M 25                                       |
| Entrata cavo                              | con filetto                   | Esecuzione custodia          | Entrata cavo laterale, Custodia connettore |
| Esecuzione sistema di chiusura            | Gancio longitudinale in basso | Filettatura (interna)        | M 25                                       |
| Forma                                     | alto                          | Grandezza                    | 3                                          |
| Numero entrate cavo in alto               | 0                             | Numero entrate cavo laterali | 1                                          |
| Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio | Parte superiore               | Tipo                         | Spina                                      |
| Versione con gancio                       | Gancio longitudinale          |                              |                                            |

**Design**

|                   |                |                  |             |
|-------------------|----------------|------------------|-------------|
| Famiglia prodotti | HDC - Custodie | Tipo di prodotto | Custodie    |
| Tipo              | Spina          | Entrata cavo     | con filetto |

**General data**

|                         |      |                     |                      |
|-------------------------|------|---------------------|----------------------|
| Dimensione entrate cavi | M 25 | Tipo di bloccaggio  | Gancio longitudinale |
| Grandezza               | 3    | Grado di protezione | IP65                 |

**Material**

Colori grigio

**HDC - Custodie**  
**HDC 16D TSLU 1M25G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 |            |             |

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Downloads**

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo      | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Dati ingegneristici    | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                            |
| Dati ingegneristici    | <a href="#">STEP</a>                                                    |
| Documentazione tecnica | <a href="#">1787480000_HDC_16D_TSLU_1M25G_STP_Blatt_1.pdf</a>           |

### HDC - Custodie HDC 16D TSLU 1M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni

