

**HDC - Custodie**  
**HDC 10B TSB 1M20G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**IP65**

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione.

Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                           |
| Tipo       | HDC 10B TSB 1M20G                                                                                                                                                         |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1787560000</a>                                                                                                                                                |
| Versione   | HDC - Custodie, Grandezza: 4, Grado di protezione: IP65, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248204908                                                                                                                                                             |
| CPZ        | 1 Pezzo                                                                                                                                                                   |

**HDC - Custodie**  
**HDC 10B TSB 1M20G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmüller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 58,5 mm | Larghezza (pollici)  | 2,303 inch |
| Posizione verticale | 52 mm   | Altezza (pollici)    | 2,047 inch |
| Profondità          | 73 mm   | Profondità (pollici) | 2,874 inch |
| Peso netto          | 142 g   |                      |            |

**Temperature**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Valori limite di temperatura | -40 °C ... 125 °C |
|------------------------------|-------------------|

**Conformità ambientale del prodotto**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Dati generali**

|                               |                        |                                  |                       |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Custodie EMC                  | No                     | Grado di protezione              | IP65                  |
| Materiale base della custodia | alluminio pressofuso   | Materiale elemento di bloccaggio | Acciaio, inossidabile |
| Superficie                    | Verniciatura a polvere |                                  |                       |

**Dimensioni**

|                      |       |                     |             |
|----------------------|-------|---------------------|-------------|
| Altezza Custodia B   | 52 mm | Entrata cavo        | con filetto |
| Larghezza custodia C | 43 mm | Lunghezza, custodie | 73 mm       |

**Esecuzione**

|                                           |                             |                              |                                            |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| Adatti per ModuPlug®                      | No                          | Dimensione entrate cavi      | M 20                                       |
| Entrata cavo                              | con filetto                 | Esecuzione custodia          | Entrata cavo laterale, Custodia connettore |
| Esecuzione sistema di chiusura            | Gancio trasversale in basso | Filettatura (interna)        | M 20                                       |
| Forma                                     | Standard                    | Grandezza                    | 4                                          |
| Numero entrate cavo in alto               | 0                           | Numero entrate cavo laterali | 1                                          |
| Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio | Parte superiore             | Tipo                         | Spina                                      |
| Versione con gancio                       | Gancio trasversale          |                              |                                            |

**Design**

|                   |                |                  |             |
|-------------------|----------------|------------------|-------------|
| Famiglia prodotti | HDC - Custodie | Tipo di prodotto | Custodie    |
| Tipo              | Spina          | Entrata cavo     | con filetto |

**General data**

|                         |      |                     |                    |
|-------------------------|------|---------------------|--------------------|
| Dimensione entrate cavi | M 20 | Tipo di bloccaggio  | gancio trasversale |
| Grandezza               | 4    | Grado di protezione | IP65               |

**Material**

|        |        |
|--------|--------|
| Colori | grigio |
|--------|--------|

**HDC - Custodie**  
**HDC 10B TSB 1M20G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 |            |             |

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Downloads**

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo      | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Dati ingegneristici    | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                            |
| Dati ingegneristici    | <a href="#">STEP</a>                                                    |
| Documentazione tecnica | <a href="#">1787560000_HDC_10B_TSB_1M20G_STP_Blatt_1.pdf</a>            |

**HDC - Custodie**  
**HDC 10B TSB 1M20G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Disegni**