

**HDC - Custodie**  
**HDC 10B TOBU 1M20G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**IP65**

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione.

Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

**Dati generali per l'ordinazione**

| Tipo       | HDC 10B TOBU 1M20G                                                                                                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.Cat.    | <a href="#">1787600000</a>                                                                                                                                   |
| Versione   | HDC - Custodie, Grandezza: 4, Grado di protezione: IP65, Entrata cavo in alto, Calotta, Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248204946                                                                                                                                                |
| CPZ        | 1 Pezzo                                                                                                                                                      |

**HDC - Custodie**  
**HDC 10B TOBU 1M20G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 58,5 mm | Larghezza (pollici)  | 2,303 inch |
| Posizione verticale | 52 mm   | Altezza (pollici)    | 2,047 inch |
| Profondità          | 73 mm   | Profondità (pollici) | 2,874 inch |
| Peso netto          | 142 g   |                      |            |

**Temperature**

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Dati generali**

|                               |                        |                                  |                       |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Custodie EMC                  | No                     | Grado di protezione              | IP65                  |
| Materiale base della custodia | alluminio pressofuso   | Materiale elemento di bloccaggio | Acciaio, inossidabile |
| Superficie                    | Verniciatura a polvere |                                  |                       |

**Dimensioni**

|                      |       |                     |             |
|----------------------|-------|---------------------|-------------|
| Altezza Custodia B   | 52 mm | Entrata cavo        | con filetto |
| Larghezza custodia C | 43 mm | Lunghezza, custodie | 73 mm       |

**Esecuzione**

|                                           |                             |                              |                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Adatti per ModuPlug®                      | No                          | Dimensione entrate cavi      | M 20                          |
| Entrata cavo                              | con filetto                 | Esecuzione custodia          | Entrata cavo in alto, Calotta |
| Esecuzione sistema di chiusura            | Gancio trasversale in basso | Filettatura (interna)        | M 20                          |
| Forma                                     | Standard                    | Grandezza                    | 4                             |
| Numero entrate cavo in alto               | 1                           | Numero entrate cavo laterali | 0                             |
| Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio | parte superiore             | Tipo                         | Spina                         |
| Versione con gancio                       | gancio trasversale          |                              |                               |

**Design**

|                   |                |                  |             |
|-------------------|----------------|------------------|-------------|
| Famiglia prodotti | HDC - Custodie | Tipo di prodotto | Custodie    |
| Tipo              | Spina          | Entrata cavo     | con filetto |

**General data**

|                         |      |                     |                    |
|-------------------------|------|---------------------|--------------------|
| Dimensione entrate cavi | M 20 | Tipo di bloccaggio  | gancio trasversale |
| Grandezza               | 4    | Grado di protezione | IP65               |

**Material**

Colori grigio

**HDC - Custodie**  
**HDC 10B TOBU 1M20G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 |            |             |

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Downloads**

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo      | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Dati ingegneristici    | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                            |
| Dati ingegneristici    | <a href="#">STEP</a>                                                    |
| Documentazione tecnica | <a href="#">1787600000_HDC_10B_TOBU_1M20G_STP_Blatt_1.pdf</a>           |

### HDC - Custodie HDC 10B TOBU 1M20G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni

