

**HDC - Custodie**  
**HDC 24B TSB 1M32G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

**Dati generali per l'ordinazione**

| Tipo       | HDC 24B TSB 1M32G                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.Cat.    | <a href="#">1787750000</a>                                                                                                                                                |
| Versione   | HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248205097                                                                                                                                                             |
| CPZ        | 1 Pezzo                                                                                                                                                                   |

## HDC - Custodie

### HDC 24B TSB 1M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

|                     |       |                     |            |
|---------------------|-------|---------------------|------------|
| Larghezza           | 59 mm | Larghezza (pollici) | 2,323 inch |
| Posizione verticale | 61 mm | Altezza (pollici)   | 2,402 inch |
| Peso netto          | 271 g |                     |            |

### Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

### Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Dati generali

|                               |                        |                                  |                       |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Custodie EMC                  | No                     | Grado di protezione              | IP65                  |
| Materiale base della custodia | alluminio pressofuso   | Materiale elemento di bloccaggio | Acciaio, inossidabile |
| Superficie                    | Verniciatura a polvere |                                  |                       |

### Dimensioni

|                      |          |                     |             |
|----------------------|----------|---------------------|-------------|
| Altezza Custodia B   | 62,58 mm | Entrata cavo        | con filetto |
| Larghezza custodia C | 43 mm    | Lunghezza, custodie | 120 mm      |

### Esecuzione

|                                           |                             |                              |                                            |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| Adatti per ModuPlug®                      | No                          | Dimensione entrate cavi      | M 32                                       |
| Entrata cavo                              | con filetto                 | Esecuzione custodia          | Entrata cavo laterale, Custodia connettore |
| Esecuzione sistema di chiusura            | Gancio trasversale in basso | Filettatura (interna)        | M 32                                       |
| Forma                                     | Standard                    | Grandezza                    | 8                                          |
| Numero entrate cavo in alto               | 0                           | Numero entrate cavo laterali | 1                                          |
| Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio | Parte superiore             | Tipo                         | Spina                                      |
| Versione con gancio                       | Gancio trasversale          |                              |                                            |

### Design

|                   |                |                  |             |
|-------------------|----------------|------------------|-------------|
| Famiglia prodotti | HDC - Custodie | Tipo di prodotto | Custodie    |
| Tipo              | Spina          | Entrata cavo     | con filetto |

### General data

|                         |      |                     |                    |
|-------------------------|------|---------------------|--------------------|
| Dimensione entrate cavi | M 32 | Tipo di bloccaggio  | gancio trasversale |
| Grandezza               | 8    | Grado di protezione | IP65               |

### Material

Colori grigio

**HDC - Custodie**  
**HDC 24B TSB 1M32G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 |            |             |

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Downloads**

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo      | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Dati ingegneristici    | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                |
| Dati ingegneristici    | <a href="#">STEP</a>                                                    |
| Documentazione tecnica | <a href="#">1787750000_HDC_24B_TSB 1M32G_STP_Blatt_1.pdf</a>            |

**HDC - Custodie**  
**HDC 24B TSBU 1M32G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

