

**HDC - Custodie**  
**HDC 24B SBU 2M25G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**IP65**

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione.

Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

**Dati generali per l'ordinazione**

| Tipo       | HDC 24B SBU 2M25G                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.Cat.    | <a href="#">1787870000</a>                                                                                                                 |
| Versione   | HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65, Base chiusa, Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248205318                                                                                                                              |
| CPZ        | 1 Pezzo                                                                                                                                    |

**HDC - Custodie**  
**HDC 24B SBU 2M25G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                        |         |                      |            |
|------------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza              | 57,5 mm | Larghezza (pollici)  | 2,264 inch |
| Posizione verticale    | 64 mm   | Altezza (pollici)    | 2,52 inch  |
| Larghezza di fissaggio | 132 mm  | Altezza di fissaggio | 45 mm      |
| Peso netto             | 420 g   |                      |            |

**Temperature**

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

**Dati generali**

|                               |                        |                                  |                       |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Custodie EMC                  | No                     | Grado di protezione              | IP65                  |
| Materiale base della custodia | alluminio pressofuso   | Materiale elemento di bloccaggio | Acciaio, inossidabile |
| Superficie                    | Verniciatura a polvere |                                  |                       |

**Dimensioni**

|                                  |        |                      |             |
|----------------------------------|--------|----------------------|-------------|
| Altezza Custodia B               | 64 mm  | Altezza Zoccolo B1   | 5 mm        |
| Distanza tra i fori lunghezza A2 | 132 mm | Entrata cavo         | con filetto |
| Larghezza custodia C             | 43 mm  | Larghezza zoccolo C1 | 57,5 mm     |
| Lunghezza, custodie              | 120 mm |                      |             |

**Esecuzione**

|                                |                             |                                           |                    |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| Adatti per ModuPlug®           | No                          | Dimensione entrate cavi                   | M 25               |
| Entrata cavo                   | con filetto                 | Esecuzione custodia                       | Base chiusa        |
| Esecuzione sistema di chiusura | Gancio trasversale in basso | Filettatura (interna)                     | M 25               |
| Forma                          | Standard                    | Grandezza                                 | 8                  |
| Guarnizione                    | NBR                         | Numero entrate cavo in alto               | 0                  |
| Numero entrate cavo laterali   |                             | Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio | parte sottostante  |
| Tipo                           | Custodia di base            | Versione con gancio                       | gancio trasversale |

**Design**

|                   |                  |                  |             |
|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| Famiglia prodotti | HDC - Custodie   | Tipo di prodotto | Custodie    |
| Tipo              | Custodia di base | Entrata cavo     | con filetto |

**General data**

|                         |      |                     |                    |
|-------------------------|------|---------------------|--------------------|
| Dimensione entrate cavi | M 25 | Tipo di bloccaggio  | gancio trasversale |
| Grandezza               | 8    | Grado di protezione | IP65               |

**Material**

Colori grigio

**HDC - Custodie**  
**HDC 24B SBU 2M25G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 |            |             |

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Downloads**

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo      | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Dati ingegneristici    | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                            |
| Dati ingegneristici    | <a href="#">STEP</a>                                                    |
| Documentazione tecnica | <a href="#">1787870000_HDC_24B_SBU_2M25G_STP_Blatt_1.pdf</a>            |

**HDC - Custodie**  
**HDC 24B SBU 2M25G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Disegni**