

HDC - Custodie HDC 07A KOLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC 07A KOLU 1M20G
Nr.Cat.	1788540000
Versione	HDC - Custodie, Grandezza: 1, Grado di protezione: IP65, Base di prolunga, Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 20
GTIN (EAN)	4032248206070
CPZ	1 Pezzo

HDC - Custodie
HDC 07A KOLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	36,5 mm	Larghezza (pollici)	1,437 inch
Posizione verticale	77,5 mm	Altezza (pollici)	3,051 inch
Profondità	26,7 mm	Profondità (pollici)	1,051 inch
Peso netto	26 g		

Temperature

Valori limite di temperatura	-40 °C ... 125 °C
------------------------------	-------------------

Dati generali

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Custodie EMC	No
Grado di protezione	IP65	Materiale base della custodia	Plastica
Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio, inossidabile		

Dimensioni

Altezza Custodia B	53,5 mm	Entrata cavo	con filetto
Larghezza custodia C	26,8 mm	Lunghezza, custodie	26,5 mm

Esecuzione

Adatti per ModuPlug®	No	Dimensione entrate cavi	M 20
Entrata cavo	con filetto	Esecuzione custodia	Base di prolunga
Esecuzione sistema di chiusura	Gancio trasversale in basso	Filettatura (interna)	M 20
Forma	Standard	Grandezza	1
Numero entrate cavo in alto	1	Numero entrate cavo laterali	0
Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio	parte sottostante	Tipo	Prolungamento
Versione con gancio	gancio trasversale		

Design

Famiglia prodotti	HDC - Custodie	Tipo di prodotto	Custodie
Tipo	Prolungamento	Entrata cavo	con filetto

General data

Dimensione entrate cavi	M 20	Tipo di bloccaggio	Gancio longitudinale
Grandezza	1	Grado di protezione	IP65

Material

Colori	beige	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
--------	-------	-------------------------------	-----

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Foglio dati**HDC - Custodie**
HDC 07A KOLU 1M20G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Dati tecnici****Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dati ingegneristici	EPLAN_WSCAD
Dati ingegneristici	STEP
Documentazione tecnica	1788540000_HDC_07A_KLU_1M20G_STP_Blatt_1.pdf

Foglio dati**HDC - Custodie
HDC 07A KOLU 1M20G**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni