

HDC - Custodie
HDC 07A KOLU 1M20G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|--|
| Tipo | HDC 07A KOLU 1M20G |
| Nr.Cat. | 1788540000 |
| Versione | HDC - Custodie, Grandezza: 1, Grado di protezione: IP65, Custodia chiusa, Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248206070 |
| CPZ | 1 Pezzo |

HDC - Custodie
HDC 07A KOLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza | 36,5 mm | Larghezza (pollici) | 1,437 inch |
| Posizione verticale | 77,5 mm | Altezza (pollici) | 3,051 inch |
| Profondità | 26,7 mm | Profondità (pollici) | 1,051 inch |
| Peso netto | 26 g | | |

Temperature

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Valori limite di temperatura | -40 °C ... 125 °C |
|------------------------------|-------------------|

Dati generali

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 | Custodie EMC | No |
| Grado di protezione | IP65 | Materiale base della custodia | Plastica |
| Materiale elemento di bloccaggio | Acciaio, inossidabile | | |

Dimensioni

| | | | |
|----------------------|---------|---------------------|-------------|
| Altezza Custodia B | 53,5 mm | Entrata cavo | con filetto |
| Larghezza custodia C | 26,8 mm | Lunghezza, custodie | 26,5 mm |

Esecuzione

| | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------|
| Adatti per ModuPlug® | No | Dimensione entrate cavi | M 20 |
| Entrata cavo | con filetto | Esecuzione custodia | Custodia chiusa |
| Esecuzione sistema di chiusura | Gancio trasversale in basso | Filettatura (interna) | M 20 |
| Forma | Standard | Grandezza | 1 |
| Numero entrate cavo in alto | 1 | Numero entrate cavo laterali | 0 |
| Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio | Parte inferiore | Tipo | Prolungamento |
| Versione con gancio | Gancio trasversale | | |

Design

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------|-------------|
| Famiglia prodotti | HDC - Custodie | Tipo di prodotto | Custodie |
| Tipo | Prolungamento | Entrata cavo | con filetto |

General data

| | | | |
|-------------------------|------|---------------------|----------------------|
| Dimensione entrate cavi | M 20 | Tipo di bloccaggio | Gancio longitudinale |
| Grandezza | 1 | Grado di protezione | IP65 |

Material

| | | | |
|--------|-------|-------------------------------|-----|
| Colori | beige | Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 |
|--------|-------|-------------------------------|-----|

Classificazioni

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000437 | ETIM 4.0 | EC000437 |
| ETIM 5.0 | EC000437 | ETIM 6.0 | EC000437 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 | | |

Foglio dati**HDC - Custodie**
HDC 07A KOLU 1M20G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Dati tecnici****Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

| | |
|------------------------|---|
| Brochure/Catalogo | CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN |
| Dati ingegneristici | EPLAN_WSCAD |
| Dati ingegneristici | STEP |
| Documentazione tecnica | 1788540000_HDC_07A_KLU_1M20G_STP_Blatt_1.pdf |

Foglio dati**HDC - Custodie
HDC 07A KOLU 1M20G**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni