

SAI-4/6/8-MHF 4P PUR20M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



I ripartitori M12 sono offerti in tutte le esecuzioni possibili. I punti di innesto da 4, 6 o 8 M12 sono a 4 o 5 poli. L'uscita collettiva è eseguita a scelta come variante a cavo fisso, con calotta per il collegamento automatico o M23. Sono fornibili inoltre alcune esecuzioni particolari. Così abbiamo ripartitori 1 a 1 per poter scegliere liberamente il collegamento o anche ripartitori approvati per la Zona EX 1.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAI-4/6/8-MHF 4P PUR20M
Nr.Cat.	1791452000
Versione	Interfacce passive per sensori e attuatori, Versione con calotta, 20 m, No
GTIN (EAN)	4032248221165
CPZ	1 Pezzo

SAI-4/6/8-MHF 4P PUR20M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto 2.012 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati di collegamento

Pressacavi M 20 Uscita ripartitore Versione con calotta

Dati del materiale

Materiale ripartitore Plastica Materiale dei contatti CuZn

Dati elettrici

Capacità di corrente max. per slot 4 A

Dati tecnici del cavo

Lunghezza del cavo 20 m Numero di poli 4

Dati tecnici generali

Numero di poli 4 Grado di lordura 3

LED No

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC002585
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-44-01-08
eClass 9.1	27-44-01-08		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

DownloadsBrochure/Catalogo [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)