

**SAI-4/6/8-MHF 5P PUR14M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



I ripartitori M12 sono offerti in tutte le esecuzioni possibili. I punti di innesto da 4, 6 o 8 M12 sono a 4 o 5 poli. L'uscita collettiva è eseguita a scelta come variante a cavo fisso, con calotta per il collegamento automatico o M23. Sono fornibili inoltre alcune esecuzioni particolari. Così abbiamo ripartitori 1 a 1 per poter scegliere liberamente il collegamento o anche ripartitori approvati per la Zona EX 1.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SAI-4/6/8-MHF 5P PUR14M
Nr.Cat.	<a href="#">1791461400</a>
Versione	Interfacce passive per sensori e attuatori, Versione con calotta, 14 m, No
GTIN (EAN)	4032248221325
CPZ	1 Pezzo

**SAI-4/6/8-MHF 5P PUR14M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Peso netto 2.023 g

**Temperature**

Temperatura d'esercizio -

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Dati di collegamento**

Pressacavi M 20 Uscita ripartitore Versione con calotta

**Dati del materiale**

Materiale ripartitore Plastica Materiale dei contatti CuZn

**Dati elettrici**

Capacità di corrente max. per slot 4 A

**Dati tecnici del cavo**

Lunghezza del cavo 14 m Numero di poli 5

**Dati tecnici generali**

Numero di poli 5 Grado di lordura 3

LED No

**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC002585
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-44-01-08
eClass 9.1	27-44-01-08		

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Downloads**Brochure/Catalogo [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)