

HDC - Kit
HDC KIT HE 06.100 M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



I kit HDC sono kit standard che consentono di realizzare connettori completi.

I kit HDC sono di solito costituiti da inserto maschio, inserto femmina, custodia, base passante e pressacavi. Weidmüller vi offre una gamma delle più diffuse combinazioni di connettori con filetti dei pressacavi in sistema metrico o PG.

Il livello del collegamento cavo è realizzato come contatto a crimpare. Tutti gli elementi per il collegamento a vite sono dotati di molla di protezione cavo.

Collegamento a vite

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC KIT HE 06.100 M
Nr.Cat.	1802730000
Versione	RockStar® HDC - Kit-Connettori di potenza, Kit, HE, Grandezza: 3, Poli: 6, Collegamento a vite, 500 V, 24 A, alluminio pressofuso, M 20
GTIN (EAN)	4032248257348
CPZ	1 Pezzo

HDC - Kit HDC KIT HE 06.100 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto 347,68 g

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 100 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

Dati generali

Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984)	24 A	Grandezza	3
Materiale	alluminio pressofuso	Numero di poli	6
Pressacavi	M 20	Serie	HE
Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984)	500 V	Tipo di collegamento PE	Collegamento a vite

Esecuzione

Coppia di serraggio max. contatto principale	0,55 Nm	Coppia di serraggio min. contatto principale	0,5 Nm
Grandezza	3	Materiale	alluminio pressofuso
Sezione di collegamento cavo, max.	2,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	0,5 mm ²
Superficie	Verniciatura a polvere	Tipo di collegamento	Collegamento a vite

Connection data

Sezione di collegamento cavo, min. 0,5 mm² Sezione di collegamento cavo, max. 2,5 mm²

Design

Famiglia prodotti	HDC - Kit	Tipo di prodotto	Kit
Tipo di collegamento	Collegamento a vite		

General data

Numero di poli	6	Dimensione entrate cavi	M 20
Grandezza	3		

Material

Colori grigio Materiale alluminio pressofuso

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC002943
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-92
eClass 9.1	27-44-01-90		

HDC - Kit
HDC KIT HE 06.100 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo

[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

Dati ingegneristici

[EPLAN, WSCAD](#)