

SAIE-M12B-5-0.5U-PG9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Per il collegamento lato apparecchio è necessario installare diversi connettori nel cablaggio dei sensori e attuatori. Questi sono disponibili nelle varianti M12, M8 e naturalmente M5.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAIE-M12B-5-0.5U-PG9
Nr.Cat.	1814890000
Versione	Spina incorporata, M12, Connettore femmina diritto, PG 9, Numero di poli: 5
GTIN (EAN)	4032248303120
CPZ	1 Pezzo

SAIE-M12B-5-0.5U-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto	31 g
------------	------

Temperature

Campo delle temperature di impiego, max.	90 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C
Temperatura d'esercizio, max.	90 °C	Temperatura d'esercizio, min.	-30 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Norme

Connettori a norma	IEC 61076-2-101	N° certificato (cURus)	E307231
--------------------	-----------------	------------------------	---------

Dati generali

Campo di temperatura custodia	-30...+90 °C	Codifica	A
Corrente nominale	4 A (4 e 5 poli) / 2 A (8 poli)	Diametro esterno conduttore	-
Filettatura del collegamento	M12	Grado di protezione	IP67, se avvitato
Lunghezza trefolo/cavo	0,5 m	Materiale	PVC
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco	Numero di poli	5
Pressacavi	PG 9	Sezione del conduttore	0,34 mm²
Superficie dei contatti	dorata	Tensione di dimensionamento	250 V (4-poli) / 125 V (5-poli) / 60 V (8-poli)
Tensione nominale	60 V		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC002061	ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002635
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Dati ingegneristici	WSCAD

SAIE-M12B-5-0.5U-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Disegni

Schema elettrico



Schema dei poli

