

HDC - Custodie
HDC 16B SDBO 1M25G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**IP65**

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione.

Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC 16B SDBO 1M25G
Nr.Cat.	1900080000
Versione	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65, Base chiusa, Gancio trasversale in alto, Standard, con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 25
GTIN (EAN)	4032248520756
CPZ	1 Pezzo

HDC - Custodie

HDC 16B SDBO 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	77,5 mm	Larghezza (pollici)	3,051 inch
Posizione verticale	82 mm	Altezza (pollici)	3,228 inch
Larghezza di fissaggio	105 mm	Altezza di fissaggio	45 mm
Peso netto	390 g		

Temperature

Valori limite di temperatura	-40 °C ... 125 °C
------------------------------	-------------------

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5
------------	------------------------------

Dati generali

Custodie EMC	No	Grado di protezione	IP65
Materiale base della custodia	alluminio pressofuso	Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio, inossidabile
Nota per classe di protezione	Classe di protezione con questa versione di coperchio IP20	Superficie	Verniciatura a polvere

Dimensioni

Altezza Custodia B	64 mm	Altezza Zoccolo B1	5 mm
Distanza tra i fori lunghezza A2	105 mm	Entrata cavo	con filetto
Larghezza custodia C	43 mm	Larghezza zoccolo C1	56,5 mm
Lunghezza, custodie	93,3 mm		

Esecuzione

Adatti per ModuPlug®	No	Copertura	con coperchio
Dimensione entrate cavi	M 25	Entrata cavo	con filetto
Esecuzione custodia	Base chiusa	Esecuzione sistema di chiusura	Gancio trasversale in alto
Filettatura (interna)	M 25	Forma	Standard
Grandezza	6	Guarnizione	NBR
Numero entrate cavo in alto	0	Numero entrate cavo laterali	1
Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio	parte sottostante	Tipo	Custodia di base
Versione con gancio	gancio trasversale	del coperchio	con coperchio

Design

Famiglia prodotti	HDC - Custodie	Tipo di prodotto	Custodie
Tipo	Custodia di base	Entrata cavo	con filetto

General data

Dimensione entrate cavi	M 25	Tipo di bloccaggio	gancio trasversale
Grandezza	6	Grado di protezione	IP65

Material

Colori	grigio
--------	--------

HDC - Custodie
HDC 16B SDBO 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP

HDC - Custodie
HDC 16B SDBO 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

