

**Screwty M12 KO o. SD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



L'utensile di fissaggio Screwty® è indicato per connettori circolari M12 con dimensioni esterne della rondella zigrinata pari a  $14,5 \pm 0,3$  mm. La coppia di serraggio è pari a 0,8-1,2 Nm.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	Screwty M12 KO o. SD
Nr.Cat.	<a href="#">1900100000</a>
Versione	Utensili, Utensile per pressacavi per cavi M12 stampati
GTIN (EAN)	4032248409952
CPZ	1 Pezzo

**Screwty M12 KO o. SD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Peso netto 17 g

**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC000174	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000149
eClass 6.2	21-04-01-90	eClass 7.1	21-04-01-90
eClass 8.1	21-04-01-90	eClass 9.0	21-04-50-03
eClass 9.1	21-01-90-90		

**Downloads**

Brochure/Catalogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)