

Screwty M12f KO o. SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



L'utensile di fissaggio Screwty® è indicato per connettori circolari M12 confezionabili liberamente con dimensioni esterne della rondella zigrinata pari a $19,8 \pm 0,3$ mm. La coppia di serraggio è pari a 0,8-1,2 Nm.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	Screwty M12f KO o. SD
Nr.Cat.	1900120000
Versione	Utensili, Utensile per pressacavi per connettori M12
GTIN (EAN)	4032248409976
CPZ	1 Pezzo

Screwty M12f KO o. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto 18 g

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000174	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000149
eClass 6.2	21-04-01-90	eClass 7.1	21-04-01-90
eClass 8.1	21-04-01-90	eClass 9.0	21-04-50-03
eClass 9.1	21-01-90-90		

Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)