

HDC - Custodie HDC 24D SDLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|---|
| Tipo | HDC 24D SDLU 1M25G |
| Nr.Cat. | 1903410000 |
| Versione | HDC - Custodie, Grandezza: 4, Grado di protezione: IP65, Base chiusa, Gancio longitudinale in basso, alto, con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248588206 |
| CPZ | 1 Pezzo |

HDC - Custodie
HDC 24D SDLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

| | | | |
|------------------------|----------|----------------------|------------|
| Larghezza | 100,9 mm | Larghezza (pollici) | 3,972 inch |
| Posizione verticale | 96,5 mm | Altezza (pollici) | 3,799 inch |
| Larghezza di fissaggio | 82 mm | Altezza di fissaggio | 45 mm |
| Peso netto | 441 g | | |

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

Dati generali

| | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------------|------------------------|
| Custodie EMC | No | Grado di protezione | IP65 |
| Materiale base della custodia | alluminio pressofuso | Materiale elemento di bloccaggio | Acciaio, inossidabile |
| Nota per classe di protezione | Classe di protezione con coperchio chiuso IP 65 | Superficie | Verniciatura a polvere |

Dimensioni

| | | | |
|----------------------------------|-------|----------------------|-------------|
| Altezza Custodia B | 74 mm | Altezza Zoccolo B1 | 5 mm |
| Distanza tra i fori lunghezza A2 | 82 mm | Entrata cavo | con filetto |
| Larghezza custodia C | 43 mm | Larghezza zoccolo C1 | 55,5 mm |
| Lunghezza, custodie | 73 mm | | |

Esecuzione

| | | | |
|---|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Adatti per ModuPlug® | Sì | Copertura | con coperchio |
| Dimensione entrate cavi | M 25 | Entrata cavo | con filetto |
| Esecuzione custodia | Base chiusa | Esecuzione sistema di chiusura | Gancio longitudinale in basso |
| Filettatura (interna) | M 25 | Forma | alto |
| Grandezza | 4 | Guarnizione | NBR |
| Numero entrate cavo in alto | 0 | Numero entrate cavo laterali | 1 |
| Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio | Parte inferiore | Tipo | Custodia di base |
| Versione con gancio | Gancio longitudinale | del coperchio | con coperchio |

Design

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| Famiglia prodotti | HDC - Custodie | Tipo di prodotto | Custodie |
| Tipo | Custodia di base | Entrata cavo | con filetto |

General data

| | | | |
|-------------------------|------|---------------------|----------------------|
| Dimensione entrate cavi | M 25 | Tipo di bloccaggio | Gancio longitudinale |
| Grandezza | 4 | Grado di protezione | IP65 |

Material

Colori grigio

Foglio dati

**HDC - Custodie
HDC 24D SDLU 1M25G**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Classificazioni

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000437 | ETIM 4.0 | EC000437 |
| ETIM 5.0 | EC000437 | ETIM 6.0 | EC000437 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 | | |

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

| | |
|---------------------|---|
| Brochure/Catalogo | CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN |
| Dati ingegneristici | EPLAN, WSCAD |
| Dati ingegneristici | STEP |

Foglio dati**HDC - Custodie
HDC 24D SDLU 1M25G**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni