

SAI JP 5P LG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Custodia piccola con presa e spina M12 a 5 poli per il montaggio di componenti elettronici miniaturizzati. Metallo fuso può essere utilizzato nella custodia, ottenendo così il grado di protezione IP68. L'esecuzione è ideale per equipaggiamenti successivi ed è adatta al montaggio diretto sui sensori.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAI JP 5P LG
Nr.Cat.	1918520000
GTIN (EAN)	4032248553952
CPZ	1 Pezzo

SAI JP 5P LG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Lunghezza	86 mm	Lunghezza (pollici)	3,386 inch
Larghezza	14,4 mm	Larghezza (pollici)	0,567 inch
Posizione verticale	36 mm	Altezza (pollici)	1,417 inch
Peso netto	45 g		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati tecnici JACKPAC®

CTI	≥ 200	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Colabilità	Sì	Collegamento trasversale	No
Contatto con guida di supporto	No	Gruppo materiali isolanti	IIIa
Materiale dei contatti	CuZn	Materiale isolante	PBT GF
Numero di circuiti stampati per modulo	1	Numero di collegamenti	2
Numero di livelli di collegamento	1	Potenza dissipata max.	0,4 W
Spessore circuito stampato	1 mm	Superficie dei contatti	dorata
Tipo di contatto per circuito stampato	Collegamento a saldare, tramite filo	Tolleranza del profilo del circuito stampato	±0,1 mm
Umidità relativa durante l'immagazzinaggio, max.	80 %		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000437	eClass 6.2	27-18-09-90
eClass 7.1	27-18-09-90	eClass 8.1	27-18-09-90
eClass 9.0	27-44-02-02	eClass 9.1	27-44-02-02

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Dati ingegneristici	WSCAD

Disegno del circuito stampato