

Screwty M23**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



L'utensile di fissaggio Screwty® è indicato per connettori circolari M23 confezionabili liberamente o stampati a iniezione con dimensioni esterne della rondella zigrinata pari a $26,2 \pm 0,3$ mm. La coppia di serraggio è pari a 2-2,5 Nm.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	Screwty M23
Nr.Cat.	1981560000
Versione	Utensili, Utensile d'avvitamento
GTIN (EAN)	4032248677702
CPZ	1 Pezzo

Screwty M23

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto 23 g

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001583	ETIM 4.0	EC001583
ETIM 5.0	EC001583	ETIM 6.0	EC000149
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-92-06
eClass 7.1	27-14-92-06	eClass 8.1	27-14-92-06
eClass 9.0	21-04-50-03	eClass 9.1	21-01-90-90

Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)