

**Serie SAK
QL 20 DLI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Come da figura

Cavi di segnale

Su misura e particolarmente compatti: con i morsetti componibili per sensori e attuatori AIO di Weidmüller, potete fare affidamento su una soluzione ottimizzata per i cavi di segnale. Weidmüller propone inoltre altre morsettiere per cavi di segnale con tecnologia di collegamento a molla e a vite.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	QL 20 DLI
Nr.Cat.	2083490000
Versione	Serie SAK, Ponticello di collegamento trasversale@, per collegamento trasversale avvitabile, Numero di poli: 20
GTIN (EAN)	4008190248734
CPZ	1 Pezzo

**Serie SAK
QL 20 DLI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	120,9 mm	Larghezza (pollici)	4,76 inch
Posizione verticale	4 mm	Altezza (pollici)	0,157 inch
Profondità	0,8 mm	Profondità (pollici)	0,031 inch
Peso netto	2,25 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio, max.	40 °C	Temperatura di magazzinaggio, min.	10 °C
Temperatura di magazzinaggio	10 °C...40 °C		

Altri dati tecnici

Tipo di fissaggio	se avvitato
-------------------	-------------

Dati caratteristici del sistema

Versione	per collegamento trasversale avvitabile
----------	--

Dati dei materiali

Materiale	Rame	Superficie	stagnato
Colori	grigio		

Dimensioni

Passo in mm (P)	6,1 mm
-----------------	--------

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks
-----------------------	---