

**Serie SAK  
QL 20 DLI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Come da figura

**Cavi di segnale**

Su misura e particolarmente compatti: con i morsetti componibili per sensori e attuatori AIO di Weidmüller, potete fare affidamento su una soluzione ottimizzata per i cavi di segnale. Weidmüller propone inoltre altre morsettiere per cavi di segnale con tecnologia di collegamento a molla e a vite.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	QL 20 DLI
Nr.Cat.	<a href="#">2083490000</a>
Versione	Serie SAK, Ponticello di collegamento trasversale@, per collegamento trasversale avvitabile, Numero di poli: 20
GTIN (EAN)	4008190248734
CPZ	1 Pezzo

**Serie SAK  
QL 20 DLI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Larghezza	120,9 mm	Larghezza (pollici)	4,76 inch
Posizione verticale	4 mm	Altezza (pollici)	0,157 inch
Profondità	0,8 mm	Profondità (pollici)	0,031 inch
Peso netto	2,25 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio, max.	40 °C	Temperatura di magazzinaggio, min.	10 °C
Temperatura di magazzinaggio	10 °C...40 °C		

**Altri dati tecnici**

Tipo di fissaggio se avvitato

**Dati caratteristici del sistema**

Versione per collegamento  
trasversale avvitabile

**Dati dei materiali**

Materiale	Rame	Superficie	stagnato
Colori	grigio		

**Dimensioni**

Passo in mm (P) 6,1 mm

**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

**Approvazioni**

ROHS Conforme

**Downloads**

Documentazione utente [StorageConditionsTerminalBlocks](#)