


**OMNIMATE Housing - TERMINALBOX  
SMSE LN FE MCZ 1.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Custodia aperta miniaturizzata in formato di morsetto con 5 collegamenti a molla autobloccante. Una piastra di testa trasparente e reclinabile serve alla siglatura e all'accesso per potenziometro e indicatori di stato. I 3 collegamenti superiori sono collegabili trasversalmente con ponticelli ad innesto. È fornibile anche una piastra di copertura per chiudere la custodia.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SMSE LN FE MCZ 1.5
Nr.Cat.	<a href="#">2224380000</a>
Versione	Custodia piccola, OMNIMATE Housing - TERMINALBOX
GTIN (EAN)	4008190967437
CPZ	300 Pezzo

## Foglio dati

### OMNIMATE Housing - TERMINALBOX SMSE LN FE MCZ 1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Peso netto 0,69 g

### Dati caratteristici del sistema

Grado di protezione IP20

### Dati del materiale

Temperatura di magazzino, min.	-25 °C	Temperatura di magazzino, max.	55 °C
Umidità relativa durante l'immagazzinaggio, max.	80 %	Temperatura d'esercizio, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio, max.	120 °C	Campo della temperatura di montaggio, min.	-25 °C
Campo della temperatura di montaggio, max.	120 °C		

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000261
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-91-90
eClass 7.1	27-14-91-90	eClass 8.1	27-14-91-90
eClass 9.0	27-18-01-01	eClass 9.1	27-18-92-90

### Approvazioni

ROHS Conforme

### Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)