

**PAC**  
**PAC-S300-HE20-V4-3M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura

I cavi PAC preconfezionati stabiliscono un collegamento elettrico e logico del PLC con le interfacce PLC. Questi cavi sono composti dai seguenti elementi:

- Connettore del PLC del produttore.
- Cavo LIYY o LY YCY (schermato) a più poli con una sezione di 0,14 mm<sup>2</sup> o 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Connettore per cavo piatto, SUB-D o RSV, per il collegamento all'interfaccia.

La continuità e l'isolamento dei cavi sono automaticamente testati per garantire la funzionalità per la quale sono stati progettati.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| Tipo       | PAC-S300-HE20-V4-3M                              |
| Nr.Cat.    | <a href="#">7789236030</a>                       |
| Versione   | Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 8,6 ± 1 mm |
| GTIN (EAN) | 8430243965804                                    |
| CPZ        | 1 Pezzo                                          |

**PAC**  
**PAC-S300-HE20-V4-3M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|            |       |
|------------|-------|
| Peso netto | 779 g |
|------------|-------|

**Temperature**

|                                |             |                                |             |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio , max. | 50 °C       | Temperatura d'esercizio , min. | -10 °C      |
| Temperatura di magazzino, max. | 60 °C       | Temperatura di magazzino, min. | -10 °C      |
| Temperatura d'esercizio        | -10...50 °C | Temperatura di magazzino       | -10...60 °C |

**Dati generali**

|                      |                                            |                          |                                          |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| Interfaccia PLC      | SIEMENS S7300<br>6ES7921-3AH20-1AA0<br>40P | Collegamento interfaccia | 2 CONNETTORI PER CAVO<br>PIATTO HE10 20P |
| Numero di poli, min. | 20 poli                                    | Diametro esterno         | 8,6 ± 1 mm                               |
| Cavo                 | Cavo LiYY                                  | Lunghezza del cavo       | 3 m                                      |
| Materiale            | PVC                                        | Sezione del conduttore   | 0,25 mm <sup>2</sup>                     |

**Dati elettrici**

|                             |                   |                                                           |           |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Tensione di dimensionamento | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac | Intensità della corrente consentita per<br>percorso, max. | 1 A       |
| Corrente totale, max.       | 3 A               | Resistenza                                                | ≤ 80 mΩ/m |
| Prova alta tensione         | 1 KV/1s           |                                                           |           |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000237    | ETIM 5.0   | EC000237    |
| ETIM 6.0   | EC000237    | eClass 6.2 | 27-06-03-90 |
| eClass 7.1 | 27-24-92-05 | eClass 8.1 | 27-24-92-05 |
| eClass 9.0 | 27-24-22-20 | eClass 9.1 | 27-24-22-20 |

**Approvazioni**

Omologazioni



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|