

## KLIPPON POK1 M16BCSS EX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Il marchio Klippon® è sinonimo da tempo di competenza e qualità nelle custodie, soprattutto per quanto riguarda le soluzioni personalizzate per applicazioni industriali standard e applicazioni in zone a rischio d'esplosione. Weidmüller soddisfa queste esigenze con la gamma di custodie in lamiera d'acciaio della nuova serie Klippon® TB, disponibili nelle versioni MH (Multi-Hinge) e QL (Quarter-Lock), e della serie Klippon® STB e le custodie in alluminio della serie Klippon® K.

Il portafoglio è completato dalle custodie in poliestere serie Klippon® POK e custodie in policarbonato.

Indipendentemente dall'applicazione progettata, Weidmüller offre numerose soluzioni di alloggiamento - adatte a esigenze specifiche - e servizi personalizzati: custodie pronte all'uso con configurazioni speciali quali morsettiere, forature, pressacavi, feritoie, rivestimenti speciali ecc.

### Dati generali per l'ordinazione

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Tipo                    | KLIPPON POK1 M16BCSS EX   |
| Nr.Cat.                 | <a href="#">8000004222</a>  |
| Versione                | Scatola dei morsetti, ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6, KLIPPON POK 080806 EX, KL SET 6A4 S, Fori lato A: 2 x M16x1,5, Fori lato B: 2 x M16x1,5 |
| GTIN (EAN)              | 4032248986415   |
| CPZ                     | 1 Pezzo   |
| Prodotto di riferimento | <a href="#">1306000000</a>  |

**KLIPPON POK1 M16BCSS EX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|            |           |
|------------|-----------|
| Peso netto | 591,574 g |
|------------|-----------|

**Numeri certificati custodia**

|   |                      |  |                    |
|---|----------------------|--|--------------------|
| Numero del certificato custodia pre confezionata (ATEX) | IBExU13ATEX1004 X    | Numero del certificato custodia pre confezionata (IECEx) | IECEx IBE 13.0004X |
| Numero del certificato, custodia pre confezionata (EAC) | RU C-DE.ГБ08.B.01328 |  |                    |

**Custodia**

|             |  |             |             |
|-------------|--|-------------|-------------|
| Fori lato A | 2 x M16x1,5                              | Fori lato B | 2 x M16x1,5 |
| Materiale   | poliestere rinforzato con fibra di vetro |             |             |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC000058    | ETIM 6.0   | EC002503    |
| eClass 6.2 | 27-14-91-07 | eClass 7.1 | 27-14-91-07 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-07 | eClass 9.0 | 27-18-05-02 |
| eClass 9.1 | 27-18-05-90 |            |             |

**Approvazioni**

Omologazioni



**Downloads**

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                |
| PDF (3D)            | <a href="#">8000004222.pdf</a>      |

**KLIPPON POK1 M16BCSS EX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Disegni**



## Klippon POK (custodia vuota in policarbonato) KLIPPON POK 080806 EX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Klippon® POK – custodia in poliestere

Le custodie in poliestere rinforzato con fibra di vetro della serie Klippon® POK rappresentano una soluzione d'alta qualità per la protezione dei componenti elettrici. Queste custodie sono ideali nei casi che necessitano di caratteristiche di resistenza alla corrosione, resistenza agli urti e una protezione di alto livello.

Caratteristiche:

- Poliestere rinforzato con fibra di vetro
- 17 taglie
- Due colori standard: grigio (simile a RAL 7001) e nero (simile a RAL 9011)
- Coperchio con viti in acciaio inox nella forma a croce / a lama
- Guarnizione sagomata in silicone o cloroprene
- Fori per il montaggio all'esterno dell'area di tenuta stagna
- Montaggio diretto nella custodia o uso di una piastra di montaggio interna
- Montaggio diretto a parete possibile mediante l'uso di fori di fissaggio o piedini di montaggio
- Filetto di fissaggio per guide e piastre di montaggio
- Weidmüller è in grado di produrre e fornire questa custodia secondo le specifiche del cliente, equipaggiata con tutti i morsetti e pressacavi necessari.

### Dati generali per l'ordinazione

|                     |   |
|---------------------|---|
| Tipo                | KLIPPON POK 080806 EX   |
| Nr.Cat.             | <a href="#">1306000000</a>  |
| Versione            | Klippon POK (custodia vuota in policarbonato), Custodia vuota, Posizione verticale: 75 mm, Larghezza: 80 mm, Profondità: 55 mm, Materiale: poliestere rinforzato con fibra di vetro, non trattato, lucido, Nero |
| GTIN (EAN)          | 4050118108439   |
| CPZ                 | 1 Pezzo   |
| Utensile necessario | <a href="#">9008540000</a>  |

**Klippon POK (custodia vuota in policarbonato)**  
**KLIPPON POK 080806 EX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                      |            |                        |            |
|----------------------|------------|------------------------|------------|
| Larghezza            | 80 mm      | Larghezza (pollici)    | 3,15 inch  |
| Posizione verticale  | 75 mm      | Altezza (pollici)      | 2,953 inch |
| Altezza minima       | 55 mm      | Profondità             | 55 mm      |
| Profondità (pollici) | 2,165 inch | Larghezza di fissaggio | 68 mm      |
| Altezza di fissaggio | 45 mm      | Peso netto             | 289 g      |

**PE70 Dati Generali**

|  |  |                                      |   |
|--|--|--------------------------------------|---|
| Campi di applicazione                    | Settori a rischio di esplosione, Impianti portuali, Settore meccanico, Processo industriale, Sistema dei trasporti | Classe d'infiammabilità UL 94        | V-0   |
| Coppia di serraggio delle viti coperchio | 2,5 Nm   | Istruzioni di montaggio              | Montaggio diretto, Manicotto di montaggio                                   |
| Norme                                    | DIN EN 62208 - Norma sulle custodie vuote, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31                                  | Spessore del materiale del coperchio | 3,6 mm  |
| Spessore del materiale della custodia    | 4,29 mm  | Spessore materiale                   | 4,29 mm   |
| Materiale                                | poliestere rinforzato con fibra di vetro   | Materiale delle guarnizioni          | Silicone  |
| Superficie                               | non trattato, lucido   | Temperatura d'esercizio , min.       | -55 °C  |
| Temperatura d'esercizio , max.           | 100 °C   | Resistenza agli urti                 | Versione ATEX 7 J   |
| Grado di protezione                      | IP66   | Fissaggio della custodia             | Installazione attraverso la parete posteriore custodia, Staffe di fissaggio |
| Allegato coperchio                       | Cacciavite a croce   |                                      |   |

**Collegamenti a vite**

|     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|
| M12 | 1 | M16 | 1 |
| M20 | 1 |     |   |

**Collegamenti a vite a destra**

|     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|
| M12 | 1 | M16 | 1 |
| M20 | 1 |     |   |

**Collegamenti a vite in alto / in basso**

|     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|
| M12 | 4 | M16 | 2 |
| M20 | 1 | M25 | 1 |

**Dati generali Accessori**

|                      |  |                        |         |
|----------------------|--|------------------------|---------|
| Altezza di fissaggio | 45 mm                                    | Larghezza di fissaggio | 68 mm   |
| Materiale            | poliestere rinforzato con fibra di vetro | Spessore materiale     | 4,29 mm |
| Superficie           | non trattato, lucido                     |                        |         |

**Equipaggiamento orizzontale**

|                             |     |               |     |
|-----------------------------|-----|---------------|-----|
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x5 | WDU 4 / ZDU 4 | 1x4 |
|-----------------------------|-----|---------------|-----|

**Klippon POK (custodia vuota in polycarbonato)**  
**KLIPPON POK 080806 EX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Equipaggiamento verticale**

|                             |      |               |      |
|-----------------------------|------|---------------|------|
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x1* | WDU 4 / ZDU 4 | 1x1* |
|-----------------------------|------|---------------|------|

**Numeri certificati custodia**

|  |                      |   |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Numero del certificato custodia preconfezionata (ATEX)   | IBExU13ATEX1004 X    | Numero del certificato custodia vuota (ATEX)  | IBExU13ATEX1030 U    |
| Numero del certificato custodia preconfezionata (IECEX)  | IECEX IBE 13.0004X   | Numero del certificato custodia vuota (IECEX) | IECEX IBE 13.0003U   |
| Numero del certificato, custodia preconfezionata (EAC)   | RU C-DE.ГБ08.B.01328 | Numero del certificato, custodia vuota (EAC)  | RU C-DE.ГБ08.B.00472 |
| Numero del certificato custodia preconfezionata (AEx)    | E223792              | Numero del certificato custodia vuota (AEx)   | E223792              |
| Numero del certificato, custodia preconfezionata (KOSHA) | 16-AV4BO-0246X       | N° certificato (GERMLLOYD)                    | TAE00002R2           |
| N&deg; Certificato (cULus)                               | E256877              | N° certificato (MARITREG)                     | 14.40041.250         |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC002503    | ETIM 6.0   | EC002503    |
| eClass 6.2 | 27-18-05-02 | eClass 7.1 | 27-18-05-02 |
| eClass 8.1 | 27-18-05-02 | eClass 9.0 | 27-18-05-02 |
| eClass 9.1 | 27-18-05-02 |            |             |

**Approvazioni**

Omologazioni

ROHS Conforme**Downloads**

|  |  |
|--|--|
| Brochure/Catalogo                                | <a href="#">MB OVERV. PROCESS WD DE</a><br><a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN EN</a><br><a href="#">MB PROCESS EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a><br><a href="#">FL KLIPPON POK EN</a><br><a href="#">FL SHIPBUILDING 2016 EN</a> |
| Dati ingegneristici                              | <a href="#">EPLAN.WSCAD</a>  |
| Dati ingegneristici                              | <a href="#">STEP</a>   |
| Documentazione utente                            | <a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN DE</a><br><a href="#">Assembly guidelines - empty enclosures</a>  |
| Omologazione/Certificato/Documento di conformità | <a href="#">Attestation of Conformity - Klippon POK Empty Enclosures - AoC DE PS2600 160308 001ISS01</a><br><a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon POK Empty Enclosures Ex - DoC DE PS2600 160412 001ISS01</a>                 |
| Specifiche del capitolato                        | <a href="#">Klippon POK 080806 Ex_1306000000_DE</a><br><a href="#">Klippon POK 080806 Ex_1306000000_EN</a>   |

Data di creazione 30 luglio 2019 11.04.04 CEST

Versione catalogo 19.07.2019 / Con riserva di modifiche tecniche

6

**Klippon POK (custodia vuota in policarbonato)  
KLIPPON POK 080806 EX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Disegni**