

## KLIPPON POK2 M20BCSS EX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Il marchio Klippon® è sinonimo da tempo di competenza e qualità nelle custodie, soprattutto per quanto riguarda le soluzioni personalizzate per applicazioni industriali standard e applicazioni in zone a rischio d'esplosione. Weidmüller soddisfa queste esigenze con la gamma di custodie in lamiera d'acciaio della nuova serie Klippon® TB, disponibili nelle versioni MH (Multi-Hinge) e QL (Quarter-Lock), e della serie Klippon® STB e le custodie in alluminio della serie Klippon® K. Il portafoglio è completato dalle custodie in poliestere serie Klippon® POK e custodie in policarbonato. Indipendentemente dall'applicazione progettata, Weidmüller offre numerose soluzioni di alloggiamento - adatte a esigenze specifiche - e servizi personalizzati: custodie pronte all'uso con configurazioni speciali quali morsettiera, forature, pressacavi, feritoie, rivestimenti speciali ecc.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	KLIPPON POK2 M20BCSS EX
Nr.Cat.	<a href="#">8000004224</a>
Versione	Scatola dei morsetti, ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6, KLIPPON POK 081106 EX, KL SET KLIPPON POK2 BK6, Fori lato A: 2 x M20x1,5, Fori lato B: 2 x M20x1,5
GTIN (EAN)	4032248986309
CPZ	1 Pezzo
Prodotto di riferimento	<a href="#">1306010000</a>

**KLIPPON POK2 M20BCSS EX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Peso netto	564 g
------------	-------

**Numeri certificati custodia**

Numero del certificato custodia preconfezionata (ATEX)	IBExU13ATEX1004 X	Numero del certificato custodia preconfezionata (IECEx)	IECEx IBE 13.0004X
Numero del certificato, custodia preconfezionata (EAC)	RU C-DE.ГБ08.В.01328		

**Custodia**

Fori lato A	2 x M20x1,5	Fori lato B	2 x M20x1,5
Materiale	poliestere rinforzato con fibra di vetro		

**Classificazioni**

ETIM 5.0	EC000058	ETIM 6.0	EC002503
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.0	27-18-05-02
eClass 9.1	27-18-05-90		

**Approvazioni**



Omologazioni

**Downloads**

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
PDF (3D)	<a href="#">8000004224.pdf</a>

**KLIPPON POK2 M20BCSS EX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

## Klippon POK (custodia vuota in policarbonato) KLIPPON POK 081106 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Klippon® POK – custodia in poliestere

Le custodie in poliestere rinforzato con fibra di vetro della serie Klippon® POK rappresentano una soluzione d'alta qualità per la protezione dei componenti elettrici. Queste custodie sono ideali nei casi che necessitano di caratteristiche di resistenza alla corrosione, resistenza agli urti e una protezione di alto livello.

#### Caratteristiche:

- Poliestere rinforzato con fibra di vetro
- 17 taglie
- Due colori standard: grigio (simile a RAL 7001) e nero (simile a RAL 9011)
- Coperchio con viti in acciaio inox nella forma a croce / a lama
- Guarnizione sagomata in silicone o cloroprene
- Fori per il montaggio all'esterno dell'area di tenuta stagna
- Montaggio diretto nella custodia o uso di una piastra di montaggio interna
- Montaggio diretto a parete possibile mediante l'uso di fori di fissaggio o piedini di montaggio
- Filetto di fissaggio per guide e piastre di montaggio
- Weidmüller è in grado di produrre e fornire questa custodia secondo le specifiche del cliente, equipaggiata con tutti i morsetti e pressacavi necessari.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KLIPPON POK 081106 EX
Nr.Cat.	<a href="#">1306010000</a>
Versione	Klippon POK (custodia vuota in policarbonato), Custodia vuota, Posizione verticale: 75 mm, Larghezza: 110 mm, Profondità: 56 mm, Materiale: poliestere rinforzato con fibra di vetro, non trattato, lucido, Nero
GTIN (EAN)	4050118108361
CPZ	1 Pezzo
Utensile necessario	<a href="#">9008540000</a>

# Foglio dati

## Klippon POK (custodia vuota in policarbonato) KLIPPON POK 081106 EX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Dati tecnici

#### Dimensioni e peso

Larghezza	110 mm	Larghezza (pollici)	4,331 inch
Posizione verticale	75 mm	Altezza (pollici)	2,953 inch
Altezza minima	56 mm	Profondità	56 mm
Profondità (pollici)	2,205 inch	Larghezza di fissaggio	98 mm
Altezza di fissaggio	45 mm	Peso netto	348 g

#### PE70 Dati Generali

Campi di applicazione	Settori a rischio di esplosione, Impianti portuali, Settore meccanico, Processo industriale, Sistema dei trasporti	Classe d'infiammabilità UL 94	
Coppia di serraggio delle viti coperchio	2,5 Nm	V-0	
Norme	DIN EN 62208 - Norma sulle custodie vuote, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto, Manicotto di montaggio
Spessore del materiale della custodia	4,49 mm	Spessore del materiale del coperchio	
Materiale	poliestere rinforzato con fibra di vetro	Spessore materiale	4,49 mm
Superficie	non trattato, lucido	Materiale delle guarnizioni	Silicone
Temperatura d'esercizio , max.	100 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-55 °C
Grado di protezione	IP66	Resistenza agli urti	Versione ATEX 7 J
Allegato coperchio	Cacciavite a croce	Fissaggio della custodia	Installazione attraverso la parete posteriore custodia, Staffe di fissaggio

#### Collegamenti a vite

M12	1	M16	1
M20	1		

#### Collegamenti a vite a destra

M12	1	M16	1
M20	1		

#### Collegamenti a vite in alto / in basso

M12	7	M16	3
M20	2	M25	2

#### Dati generali Accessori

Altezza di fissaggio	45 mm	Larghezza di fissaggio	98 mm
Materiale	poliestere rinforzato con fibra di vetro	Spessore materiale	4,49 mm
Superficie	non trattato, lucido		

#### Equipaggiamento orizzontale

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x10	WDU 4 / ZDU 4	1x9
-----------------------------	------	---------------	-----

## Foglio dati

### Klippon POK (custodia vuota in policarbonato) KLIPPON POK 081106 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Equipaggiamento verticale

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5

1x1\*

WDU 4 / ZDU 4

1x1\*

### Numeri certificati custodia

Numero del certificato custodia preconfezionata (ATEX)	IBExU13ATEX1004 X
Numero del certificato custodia preconfezionata (IECEx)	IECEx IBE 13.0004X
Numero del certificato, custodia preconfezionata (EAC)	RU C-DE.ГБ08.В.01328
Numero del certificato custodia preconfezionata (AEx)	E223792
Numero del certificato, custodia preconfezionata (KOSHA)	16-AV4BO-0246X
N°deg; Certificato (cULus)	E256877

Numero del certificato custodia vuota (ATEX)	IBExU13ATEX1030 U
Numero del certificato custodia vuota (IECEx)	IECEx IBE 13.0003U
Numero del certificato, custodia vuota (EAC)	RU C-DE.ГБ08.В.00472
Numero del certificato custodia vuota (AEx)	E223792
N° certificato (GERMLLOYD)	TAE00002R2
N° certificato (MARITREG)	14.40041.250

### Classificazioni

ETIM 5.0	EC002503
eClass 6.2	27-18-05-02
eClass 8.1	27-18-05-02
eClass 9.1	27-18-05-02

ETIM 6.0	EC002503
eClass 7.1	27-18-05-02
eClass 9.0	27-18-05-02

### Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

### Downloads

Brochure/Catalogo	<a href="#">MB OVERV. PROCESS WD DE</a> <a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN EN</a> <a href="#">MB PROCESS EN</a> <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> <a href="#">FL KLIPPON POK EN</a> <a href="#">FL SHIPBUILDING 2016 EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">STEP</a>
Documentazione utente	<a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN DE</a> <a href="#">Assembly guidelines - empty enclosures</a>
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">Attestation of Conformity - Klippon POK Empty Enclosures - AoC DE PS2600 160308 001ISS01</a> <a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon POK Empty Enclosures Ex - DoC DE PS2600 160412 001ISS01</a>
Specifiche del capitolo	<a href="#">Klippon POK 081106 Ex_1306010000_DE</a> <a href="#">Klippon POK 081106 Ex_1306010000_EN</a>

## **Klippon POK (custodia vuota in policarbonato) KLIPPON POK 081106 EX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni

