

GHDE 10P HO ON/OFF PTS4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Le custodie FieldPower® sono estremamente robuste e soddisfano i requisiti della più alta classe di infiammabilità UL: 5 VA.

- Il modulo per guida di supporto "TS 35 PT6" e l'unità di contatto PT6 sono semplici da innestare.
- Le guarnizioni reclinabili consentono anche l'utilizzo di cavi preconfezionati.
- Le versioni con coperchio alto consentono l'installazione del dispositivo. Per le guarnizioni cavo consultare la sezione "Accessori".

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	GHDE 10P HO ON/OFF PTS4
Nr.Cat.	800005211
Versione	Custodie, IP65 con custodia corrispondente, policarbonato, GF 10
GTIN (EAN)	4050118048568
CPZ	1 Pezzo

GHDE 10P HO ON/OFF PTS4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto 900 g

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	45 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura di magazzino, max.	80 °C	Temperatura di magazzino, min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio	-40 °C...45 °C	Temperatura di magazzino	-40 °C...80 °C

PN40 Dati Generali

Alogeni	No	Grado di protezione	IP65 con custodia corrispondente
Materiale isolante	policarbonato, GF 10	Silicone	No
Colori	Nero	Classe d'infiammabilità UL 94	5VA
Allegato coperchio	Viti con testa a croce PZ2	Coppia di serraggio delle viti coperchio	2 Nm

Indicazioni generali - Spine

Classe d'infiammabilità UL 94 5VA

Technical data Switch

Campo di serraggio, maschio, max.	10 mm ²	Campo di serraggio, maschio, min.	0,75 mm ²
Grado di lordura	3	Norme per i connettori maschio	IEC 60947-3
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 18	Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 8
Tensione d'esercizio	440 V	contatto ausiliario	ABB OA1G10
coppia di serraggio del morsetto di collegamento	0,8 N-m	corrente di dimensionamento AC-23A	16 A
potenza di dimensionamento AC-23A	7,5 kW	tipo di interruttore	ABB OT16ET3

Classificazioni

ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000747
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-18-22-04
eClass 9.1	27-18-92-90		

Downloads

Omologazione/Certificato/Documento di conformità

[FieldPower](#)

Foglio dati**GHDE 10P HO ON/OFF PTS4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni