

**FBK
FBK 40/200 RK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Come da figura

Il cavo di comando preconfezionato dispone di connettori femmina a 10 o 40 poli innestabili secondo IEC 603/1 DIN 41 651. Lo si utilizza, ad esempio, per collegare l'adattatore frontale del PLC alle interfacce Weidmüller attive o passive. Sono disponibili in diverse lunghezze.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FBK 40/200 RK
Nr.Cat.	8216370000
Versione	Cavo preconfezionato, FBK, CAVO PIATTO PIANO HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190263584
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati
**FBK
FBK 40/200 RK**
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Peso netto 329 g

Temperature

Temperatura di magazzino, max.	70 °C	Temperatura di magazzino, min.	-10 °C
Temperatura d'esercizio		Temperatura di magazzino	-10...70 °C

Dati generali

Interfaccia PLC	CAVO PIATTO PIANO HE10 40P	Collegamento interfaccia	CAVO PIATTO PIANO HE10 40P
Numero di poli, min.	40 poli	Cavo	Cavo LiYY
Lunghezza del cavo	2 m	Materiale	PVC
Sezione del conduttore	0,14 mm ²		

Dati elettrici

Tensione di dimensionamento	< 50 V AC, ≤ 50 V DC	Intensità della corrente consentita per percorso, max.	1 A
Corrente totale, max.	3 A	Resistenza	55 mΩ/m

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000237	ETIM 4.0	EC000237
ETIM 5.0	EC000237	ETIM 6.0	EC000237
UNSPSC	26-12-16-03	eClass 5.1	27-24-22-14
eClass 6.2	27-24-92-05	eClass 7.1	27-24-92-05
eClass 8.1	27-24-92-05	eClass 9.0	27-24-22-20
eClass 9.1	27-24-22-20		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme