

**FBK  
FBK 10/100 RK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura

Il cavo di comando preconfezionato dispone di connettori femmina a 10 o 40 poli innestabili secondo IEC 603/1 DIN 41 651. Lo si utilizza, ad esempio, per collegare l'adattatore frontale del PLC alle interfacce Weidmüller attive o passive. Sono disponibili in diverse lunghezze.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| Tipo       | FBK 10/100 RK                                                  |
| Nr.Cat.    | <a href="#">8235360000</a>                                     |
| Versione   | Cavo preconfezionato, FBK, CONNETTORE PER CAVO PIATTO HE10 10P |
| GTIN (EAN) | 4008190264581                                                  |
| CPZ        | 1 Pezzo                                                        |

**FBK**  
**FBK 10/100 RK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

Peso netto 68 g

**Temperature**

|                                |       |                                |             |
|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------------|
| Temperatura di magazzino, max. | 70 °C | Temperatura di magazzino, min. | -10 °C      |
| Temperatura d'esercizio        |       | Temperatura di magazzino       | -10...70 °C |

**Dati generali**

|                        |                                        |                          |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| Interfaccia PLC        | CONNETTORE PER CAVO<br>PIATTO HE10 10P | Collegamento interfaccia | CONNETTORE PER CAVO<br>PIATTO HE10 10P |
| Numero di poli, min.   | 10 poli                                | Cavo                     | Cavo LiYY                              |
| Lunghezza del cavo     | 1 m                                    | Materiale                | PVC                                    |
| Sezione del conduttore | 0,14 mm <sup>2</sup>                   |                          |                                        |

**Dati elettrici**

|                             |                      |                                                           |         |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| Tensione di dimensionamento | < 50 V AC, ≤ 50 V DC | Intensità della corrente consentita per<br>percorso, max. | 1 A     |
| Corrente totale, max.       | 3 A                  | Resistenza                                                | 55 mΩ/m |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000237    | ETIM 4.0   | EC000237    |
| ETIM 5.0   | EC000237    | ETIM 6.0   | EC000237    |
| UNSPSC     | 26-12-16-03 | eClass 5.1 | 27-24-22-14 |
| eClass 6.2 | 27-24-92-05 | eClass 7.1 | 27-24-92-05 |
| eClass 8.1 | 27-24-92-05 | eClass 9.0 | 27-24-22-20 |
| eClass 9.1 | 27-24-22-20 |            |             |

**Approvazioni**

ROHS Conforme