

**FBK
FBK 10/100 RK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura

Il cavo di comando preconfezionato dispone di connettori femmina a 10 o 40 poli innestabili secondo IEC 603/1 DIN 41 651. Lo si utilizza, ad esempio, per collegare l'adattatore frontale del PLC alle interfacce Weidmüller attive o passive. Sono disponibili in diverse lunghezze.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FBK 10/100 RK
Nr.Cat.	8235360000
Versione	Cavo preconfezionato, FBK, CONNETTORE PER CAVO PIATTO HE10 10P
GTIN (EAN)	4008190264581
CPZ	1 Pezzo

FBK
FBK 10/100 RK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto 68 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio, max. 70 °C

Temperatura di magazzinaggio, min. -10 °C

Temperatura di magazzinaggio -10...70 °C

Dati generali

Interfaccia PLC	CONNETTORE PER CAVO PIATTO HE10 10P	Collegamento interfaccia	CONNETTORE PER CAVO PIATTO HE10 10P
Numero di poli, min.	10 poli	Cavo	Cavo LiYY
Lunghezza del cavo	1 m	Materiale	PVC
Sezione del conduttore	0,14 mm ²		

Dati elettrici

Tensione di dimensionamento	< 50 V AC, ≤ 50 V DC	Intensità della corrente consentita per percorso, max.	1 A
Corrente totale, max.	3 A	Resistenza	55 mΩ/m

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000237	ETIM 4.0	EC000237
ETIM 5.0	EC000237	ETIM 6.0	EC000237
UNSPSC	26-12-16-03	eClass 5.1	27-24-22-14
eClass 6.2	27-24-92-05	eClass 7.1	27-24-92-05
eClass 8.1	27-24-92-05	eClass 9.0	27-24-22-20
eClass 9.1	27-24-22-20		

Approvazioni

ROHS Conforme